

Acoplamento da flange de tubo redondo de 48 mm, médio, S2MFC48



Suspend 281-Max 48-mm Round Tube Flange Coupling attaches the Vertical Motion Pedestal Tube or any 48-mm round tube to the enclosure. Enclosure can be rotated 300 degrees and locked in position. Includes safety stop and maintenance-free bearing.

Suspend 281-Max Adapter is required to attach the Flange Coupling to a standard HOFFMAN HMI enclosure that uses a 60 x 60-mm hole pattern (i.e. Suspend Aluminum HMI and Concept HMI). Adapter is not required as the Coupling attaches to enclosure using a 48 x 48-mm hole pattern directly.

CARACTERÍSTICAS

Gasket and mounting hardware are included

Assembled Suspend 281 HMI Arm System has a max weight load of 281 lb. (127.7 kg)

ESPECIFICAÇÕES

Material:	Aluminio
Cor:	Jet Black
Acabamento:	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Código de cor:	RAL 9005

Table 1/1				
Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Envio rápido
S2MA48	15mm	80mm	80mm	Não
S2MFC48	127mm	80mm	80mm	Não

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE