

Caixa de aço inoxidável para bornes, SSTB



A gama de caixas de terminais em aço inoxidável, SSTB, com um grau de proteção IP 66 está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em diferentes tamanhos. A gama SSTB adequa-se a ambientes interiores e exteriores graças à sua total resistência à corrosão. A água e a poeira são impedidas de entrar na caixa de terminais, eliminando assim o risco de falha de componentes e, consequentemente, o tempo de inatividade desnecessário.

NORMAS DA INDÚSTRIA

UL 508A Listed; Type 4X, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4X 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4X, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, EAC

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço inoxidável polido AISI 304L / AISI 316L (sob consulta). Corpo: de 1 mm. Tampa: 1,5 mm.

Estrutura: Dobrado e com junções soldadas. Quatro pernos M6x13 para fixação do perfil inferior/da placa de montagem. Para facilitar a instalação, cada canto traseiro do armário é marcado a laser para indicar precisamente onde perfurar os orifícios e fixar os suportes de montagem na parede AWS.

Junta: A estanquidade é assegurada por uma junta de poliuretano injetado. Para AISI 316L, a estanquidade é assegurada por uma junta de silicone injetado.

Terras: Roscas M8x18 mm para ligação à terra no corpo e tampa, porcas M8, anilhas de ligação à terra e etiquetas de ligação à terra.

Protecção: IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 08.

Acabamento: Aço inoxidável polido a 400.

Fornecimento: Estrutura da caixa, tampa, parafusos de aço inoxidável para a tampa e parafusos para a respectiva montagem.

ESPECIFICAÇÕES

Body Thickness: 1mm
Espessura da porta: 1.5mm
Acabamento: Polido


Table 1/1

Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Material	Peso	Envio rápido
SSTB151508	150mm	150mm	80mm	Stainless Steel 304	1.1kg	Não
SSTB151508-316	150mm	150mm	80mm	Stainless Steel 316	1.1kg	Não
SSTB151512	150mm	150mm	120mm	Stainless Steel 304	1.3kg	Não
SSTB151512-316	150mm	150mm	120mm	Stainless Steel 316	1.3kg	Não
SSTB153008	150mm	300mm	80mm	Stainless Steel 304	1.9kg	Não
SSTB153008-316	150mm	300mm	80mm	Stainless Steel 316	1.8kg	Não
SSTB153012	150mm	300mm	120mm	Stainless Steel 304	2.2kg	Não
SSTB153012-316	150mm	300mm	120mm	Stainless Steel 316	2.15kg	Não
SSTB202008	200mm	200mm	80mm	Stainless Steel 304	1.7kg	Não
SSTB202008-316	200mm	200mm	80mm	Stainless Steel 316	1.65kg	Não
SSTB202012	200mm	200mm	120mm	Stainless Steel 304	2kg	Não
SSTB202012-316	200mm	200mm	120mm	Stainless Steel 316	1.9kg	Não
SSTB203008	200mm	300mm	80mm	Stainless Steel 304	2.3kg	Não
SSTB203008-316	200mm	300mm	80mm	Stainless Steel 316	2.25kg	Não
SSTB203012	200mm	300mm	120mm	Stainless Steel 304	2.7kg	Não
SSTB203012-316	200mm	300mm	120mm	Stainless Steel 316	2.55kg	Não

Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Material	Peso	Envio rápido
SSTB204008	200mm	400mm	80mm	Stainless Steel 304	2.9kg	Não
SSTB204008-316	200mm	400mm	80mm	Stainless Steel 316	2.8kg	Não
SSTB204012	200mm	400mm	120mm	Stainless Steel 304	3.3kg	Não
SSTB204012-316	200mm	400mm	120mm	Stainless Steel 316	3.15kg	Não
SSTB205012	200mm	500mm	120mm	Stainless Steel 304	4.1kg	Não
SSTB205012-316	200mm	500mm	120mm	Stainless Steel 316	3.9kg	Não
SSTB206012	200mm	600mm	120mm	Stainless Steel 304	4.8kg	Não
SSTB206012-316	200mm	600mm	120mm	Stainless Steel 316	4.55kg	Não
SSTB208012	200mm	800mm	120mm	Stainless Steel 304	6.2kg	Não
SSTB208012-316	200mm	800mm	120mm	Stainless Steel 316	5.9kg	Não
SSTB303008	300mm	300mm	80mm	Stainless Steel 304	3.2kg	Não
SSTB303008-316	300mm	300mm	80mm	Stainless Steel 316	3.05kg	Não
SSTB303012	300mm	300mm	120mm	Stainless Steel 304	3.6kg	Não
SSTB303012-316	300mm	300mm	120mm	Stainless Steel 316	3.45kg	Não
SSTB304012	300mm	400mm	120mm	Stainless Steel 304	4.5kg	Não
SSTB304012-316	300mm	400mm	120mm	Stainless Steel 316	4.3kg	Não
SSTB305012	300mm	500mm	120mm	Stainless Steel 304	5.4kg	Não
SSTB305012-316	300mm	500mm	120mm	Stainless Steel 316	5.1kg	Não
SSTB306012	300mm	600mm	120mm	Stainless Steel 304	6.4kg	Não
SSTB306012-316	300mm	600mm	120mm	Stainless Steel 316	6.1kg	Não

Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Material	Peso	Envio rápido
SSTB404012	400mm	400mm	120mm	Stainless Steel 304	5.8kg	Não
SSTB404012-316	400mm	400mm	120mm	Stainless Steel 316	5.4kg	Não
SSTB406012	400mm	600mm	120mm	Stainless Steel 304	8.1kg	Não
SSTB406012-316	400mm	600mm	120mm	Stainless Steel 316	7.55kg	Não
SSTB408012	400mm	800mm	120mm	Stainless Steel 304	10.3kg	Não
SSTB408012-316	400mm	800mm	120mm	Stainless Steel 316	9.7kg	Não

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE