

Porta Transparente | Armários de montagem na parede, ADT



Os componentes elétricos podem ser visualizados com a porta fechada, evitando o acesso não autorizado e mantendo a proteção contra infiltrações.

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Para substituir a porta standard, fornece uma visão clara dos componentes instalados no interior do armário. Os canhões são intercambiáveis com todas os canhões standard da nVent HOFFMAN.

Material: Aço macio de 1,2 mm / 1,5 mm para armários com uma altura ou largura de 500 mm ou superior / 2 mm para armários com uma altura ou largura de 800 mm ou superior. Vidro acrílico transparente de 3 mm.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado.

Protecção: Cumpre com IP 55.

Quantidade por embalagem: 1 unidade.

* Fechadura de varões de 3 pontos de fixação. Não adequado para armários AFS.

ESPECIFICAÇÕES

- Cor:

Light Gray
- Material:

Aço Macio
- Acabamento:

Pintura electrostática com Acabamento Texturado
- Código de cor:

RAL 7035

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Espessura	Quantidade de trincos	Window Size
ADT03025R5	295mm	245mm	15mm	1.2mm	1	159 x 93mm
ADT03030R5	295mm	294mm	15mm	1.2mm	1	159 x 143mm
ADT04030R5	395mm	294mm	15mm	1.2mm	1	259 x 143mm
ADT04040R5	395mm	394mm	15mm	1.2mm	1	259 x 143mm
ADT05030R5	495mm	294mm	15mm	1.5mm	1	359 x 143mm
ADT05040R5	495mm	394mm	15mm	1.5mm	1	359 x 243mm
ADT06040R5	595mm	394mm	15mm	1.5mm	2	459 x 243mm
ADT06050R5	595mm	495mm	15mm	1.5mm	2	459 x 343mm
ADT06060R5	595mm	595mm	15mm	1.5mm	2	459 x 443mm
ADT07050R5	695mm	495mm	15mm	1.5mm	2	559 x 343mm
ADT08060R5	795mm	595mm	15mm	2mm	2	659 x 443mm
ADT10060R5	995mm	595mm	15mm	2mm	1	859 x 427mm
ADT10080R5	995mm	795mm	15mm	2mm	1	859 x 627mm
ADT12060R5	1195mm	595mm	15mm	2mm	1	1059 x 427mm
ADT12080R5	1195mm	795mm	15mm	2mm	1	1059 x 627mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

* Fechadura de varões de 3 pontos de fixação. Não adequado para armários AFS.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE