


A12 Standard Coupler, Modified



This coupler is modified to specifically meet the requirements of the Sellafield Engineering Standard ES_0_3110, CARES Appendix TA1-C, Class B and CARES Appendix TA1-C, Class A (when combined with nVent LENTON Plus)

CARACTERISTICAS

Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction

Slim design maintains concrete cover

Installs quickly and easily

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabamento	Versão do projeto	Tamanho da viga de reforço, metric	Diâmetro (Ø)	Length (L)
EL50TA12X028 5N	Aço	Plain	Worldwide (Globally Available Materials)	50 mm	70 mm	285mm


Table 2/2

Número de catálogo	Bar Depth (BD)	Bar Gap (BG)	Peso unitário
EL50TA12X0285N	70mm	145mm	6.27 kg

Designed to Meet:

AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE