

CPPS Tapered Plastic Screw-In Plug with Steel Cap for A12



CARACTERÍSTICAS

Designed for use with the A12 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Steel cap provides added protection from damage

Color coded for the appropriate coupler size

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Diâmetro (Ø)
EL10CPPS	153600	High Density Polyethylene (HDPE), Aço	10 mm	#3		17 mm
EL12CPPS	153610	High Density Polyethylene (HDPE), Aço	12 mm	#4	10M	17 mm
EL14CPPS	153620	High Density Polyethylene (HDPE), Aço	14 mm			22 mm
EL16CPPS	153630	High Density Polyethylene (HDPE), Aço	16 mm	#5	15M	22 mm


Número de catálogo	Número do artigo	Material	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Diâmetro (Ø)
EL18CPPS	153640	High Density Polyethylene (HDPE), Aço	18 mm			27 mm
EL20CPPS	153650	High Density Polyethylene (HDPE), Aço	20 mm	#6	20M	27 mm
EL22CPPS	153660	High Density Polyethylene (HDPE), Aço	22 mm	#7		33 mm
EL25CPPS	153670	High Density Polyethylene (HDPE), Aço	25 mm	#8	25M	33 mm
EL28CPPS	153680	High Density Polyethylene (HDPE), Aço	28 mm	#9	30M	37 mm
EL30CPPS	153690	High Density Polyethylene (HDPE), Aço	30 mm			37 mm
EL32CPPS	153700	High Density Polyethylene (HDPE), Aço	32 mm	#10		42 mm
EL40CPPS	153710	High Density Polyethylene (HDPE), Aço	40 mm			52 mm
EL50TCPPS	154970	High Density Polyethylene (HDPE), Aço	50 mm			64 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Altura (H)	Cor
EL10CPPS	153600	15 mm	Yellow
EL12CPPS	153610	15 mm	Vermelho
EL14CPPS	153620	15 mm	Green
EL16CPPS	153630	15 mm	Black
EL18CPPS	153640	15 mm	Branco

Número de catálogo	Número do artigo	Altura (H)	Cor
EL20CPPS	153650	15 mm	Yellow
EL22CPPS	153660	18 mm	Blue
EL25CPPS	153670	18 mm	Vermelho
EL28CPPS	153680	18 mm	Black
EL30CPPS	153690	18 mm	Branco
EL32CPPS	153700	18 mm	Yellow
EL40CPPS	153710	18 mm	Green
EL50TCPPS	154970	18 mm	Black

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE