

Drive Pin



Drive pins transfer forces between the wedge pins and the piston of the pin driver.

CARACTERISTICAS

Stamped with appropriate reinforcing bar size

Designed to withstand the forces required for assembly

Easily replaced when worn

ESPECIFICAÇÕES

Material: Aço

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Diâmetro 1 (Ø1)	Diâmetro 2 (Ø2)
ML516	145840	16 mm	#5	15M	22 mm	13 mm
ML515	145830	12 mm	#4	10M	22 mm	13 mm
ML517	145850	20 mm	#6	20M	22 mm	15 mm

Table 2/2


Número de catálogo	Número do artigo	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Peso unitário
ML516	145840	25 mm	10 mm	0.05 kg

Número de catálogo	Número do artigo	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Peso unitário
ML515	145830	30 mm	10 mm	0.05 kg
ML517	145850	20 mm	10 mm	0.07 kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Quick Wedge Operator's Manual.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE