

End Alignment Fitting



End alignment fittings properly locate the sleeve onto the reinforcing steel. The fittings also retain the packing materials and hold them in place, which helps ensure a leak-free installation.

CARACTERISTICAS

Durable, re-usable and long lasting

Easily replaced if damaged

Split-collar design allows for easy installation and removal

ESPECIFICAÇÕES

Material: Aço

Table 1/1

Número de catálogo	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Altura (H)	Diâmetro 1 (Ø1)	Diâmetro 2 (Ø2)
RBM2974100U	20 mm	#6	20M	64 mm	70 mm	36 mm
RBM2974125X	20 mm	#6	20M	64 mm	70 mm	39 mm
RBM2870100A	22 mm	#7		64 mm	70 mm	42 mm
RBM2886112C	25 mm	#8	25M	64 mm	70 mm	49 mm
RBM2886150D	25 mm	#8	25M	64 mm	70 mm	55 mm


Número de catálogo	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Altura (H)	Diâmetro 1(Ø1)	Diâmetro 2(Ø2)
RBM2748100D	28 mm	#9	30M	64 mm	70 mm	55 mm
RBM275075E	32 mm	#10		64 mm	70 mm	58 mm
RBM2767100E	28 mm	#9	30M	64 mm	70 mm	58 mm
RBM266785F	36 mm	#11	35M	64 mm	76 mm	65 mm
RBM2669100H	43 mm	#14	45M	64 mm	86 mm	74 mm
RBM2669125J	43 mm	#14	45M	64 mm	86 mm	77 mm
RBM266975G	43 mm	#14	45M	64 mm	86 mm	76 mm
RBM2671100M	57 mm	#18	55M	64 mm	111 mm	96 mm
RBM2671125N	57 mm	#18	55M	64 mm	111 mm	99 mm
RBM267150K	57 mm	#18	55M	64 mm	111 mm	87 mm
RBM267156K	57 mm	#18	55M	64 mm	111 mm	87 mm
RBM267885K	43 mm	#14	45M	64 mm	102 mm	87 mm
RBM2687126G	36 mm	#11	35M	64 mm	86 mm	71 mm
RBM2750125F	32 mm	#10		64 mm	76 mm	65 mm
RBM2759K	36 mm	#11	35M	64 mm	102 mm	87 mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Diameter 2 is the mating surface for the outside diameter of the appropriate sleeve.

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE