

nVent LENTON Interlok HYA15CT Grout Additive, Cold Temperature



The nVent LENTON HYA15LM Grout Additive, Cold Temperature is designed to be used in conjunction with nVent LENTON Interlok grout-fill couplers and nVent LENTON Interlok HY15LM Grout. The additive is used to speed curing and prevent freezing of the grout, thus allowing construction to continue in cold weather. This proprietary grout additive is designed to be used at temperatures between 20 °F and 50 °F (-7 °C and 10 °C).

CARACTERÍSTICAS

Allows for cold temperature grouting

Extends the construction season

For use in pump or gravity fill applications

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Compressive Strength	Temperatura de trabalho	Peso unitário
HYA15CT	24.1 MPa @ 1 d, 110.3 MPa @ 28 d	-7 to 10 °C	0.68 kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

For use with HY15LM grout only.

Cold weather concreting procedures, such as ACI 306 Cold Weather Concreting, must be followed.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos

à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE