

P9J Weldable Position Coupler



CARACTERISTICAS

Designed for connecting reinforcing bar perpendicular to structural steel sections or plates when the mating bar cannot be rotated and is free to move in its axial direction

Ideal for connecting hooked reinforcing bar to structural steel elements

Internally taper threaded on one end, with the other end prepared for welding

Machined from weldable grades of steel

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Plain

Material: Aço

100% U.S. Domestic Content: Sim

Table 1/2

Número de catálogo	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Diâmetro 1 (Ø1)	Diâmetro 2 (Ø2)	Comprimento 1 (L1)
EL20P9J	20 mm	#6	20M	51 mm	41 mm	105 mm
EL22P9J	22 mm	#7		51 mm	38 mm	110 mm
EL25P9J	25 mm	#8	25M	51 mm	35 mm	115 mm
EL28P9J	28 mm	#9	30M	76 mm	64 mm	114 mm

Número de catálogo	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Diâmetro 1(Ø1)	Diâmetro 2(Ø2)	Comprimento 1 (L1)
EL32P9J	32 mm	#10		76 mm	60 mm	120 mm
EL36P9J	36 mm	#11	35M	76 mm	57 mm	126 mm


Table 2/2				
Número de catálogo	Comprimento 2 (L2)	Bar Depth (BD)	Coupler Body (CB)	Peso unitário
EL20P9J	114 mm	28mm	65mm	1.18 kg
EL22P9J	118 mm	32mm	70mm	1.22 kg
EL25P9J	123 mm	34mm	75mm	1.22 kg
EL28P9J	121 mm	38mm	73mm	2.72 kg
EL32P9J	128 mm	40mm	80mm	2.77 kg
EL36P9J	134 mm	43mm	86mm	2.9 kg

Designed to Meet: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha

qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE