


PFF Parallel Plastic Screw-In Plug for P13/P14 Couplers, European Design



The European Design Version (Suffix EE) is currently being phased out. All future projects should be designed with the Worldwide Design Version (Suffixes N and LN). This change is being done in order to simplify our product offering and eliminate redundant designs. Please contact Customer Care or your local Sales Engineer/Manager if you require more information on this transition.

CARACTERÍSTICAS

Designed for use with the P13/P14 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

ESPECIFICAÇÕES

Versão do projeto: European (Specialty Materials)

Table 1/2


Número de catálogo	Número do artigo	Material	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Diâmetro (Ø)
EL1416PFF	153810	High Density Polyethylene (HDPE), Aço	14 mm, 16 mm	#5	15M	65 mm
EL1012PFF	153800	High Density Polyethylene (HDPE), Aço	10 mm, 12 mm	#3, #4	10M	65 mm
EL2225PFF	153840	High Density Polyethylene (HDPE), Aço	22 mm, 25 mm	#7, #8	25M	95 mm

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Diâmetro (Ø)
EL2830PFF	153850	High Density Polyethylene (HDPE), Aço	28 mm, 30 mm	#9	30M	95 mm
EL20PFF	153830	High Density Polyethylene (HDPE), Aço	20 mm	#6	20M	75 mm
EL18PFF	153820	High Density Polyethylene (HDPE), Aço	18 mm			75 mm
EL32PFF	153860	High Density Polyethylene (HDPE), Aço	32 mm	#10		95 mm
EL40PFF	153870	High Density Polyethylene (HDPE), Aço	40 mm			95 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Altura (H)	Cor
EL1416PFF	153810	15 mm	Black
EL1012PFF	153800	15 mm	Vermelho
EL2225PFF	153840	18 mm	Vermelho
EL2830PFF	153850	18 mm	Black
EL20PFF	153830	18 mm	Yellow
EL18PFF	153820	18 mm	Branco
EL32PFF	153860	18 mm	Yellow
EL40PFF	153870	18 mm	Green

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE