

19" Fan Unit, 1 U, With Front Switch

Concessionárias de energia

Front-mounted, illuminated mains switch on AC devices, coupled with additional rear mains outlet; mechanical strain relief for mains input and mains output cables.



CERTIFICAÇÕES



RECURSOS

Can be adapted to subracks

Contact protection in accordance with DIN EN ISO 13857

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número do catálogo	Input Voltage AC	Input Voltage DC
10713-108	230 V min	
10713-110	115 V min	
10713-112	230 V min	
10713-114	115 V min	

Número do catálogo	Input Voltage AC	Input Voltage DC
10713-111		24 V min
10713-115		24 V min

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order mains cable separately.

Wide-range input voltage (86 ... 264 VAC) available on request.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE