

Copper-Bonded Ground Rod, Pointed

Power Utilities



CARACTERÍSTICAS

99.9% pure electrolytic copper coating

Rods have a high carbon steel core and tip that provide superior strength when driving

Copper coating will not crack when bent or tear when driven

Minimum copper coating of 10 mils on rods listed to UL® 467

nVent ERICO name, length, diameter and part number is roll-stamped within 12" (304,8 mm) of chamfered end

UL logo and control number where applicable stamped on each rod for easy inspection after installation

ESPECIFICAÇÕES


Table 1/1

Número de catálogo	Resistência à tração	Diâmetro da haste de aterramento, nominal	Diâmetro da haste de aterramento, real (Ø)	Espessura do revestimento	Peso unitário	Rótulo UPC
611330	552 MPa Min	1/2"	12.8 mm	254 µm	0.980 kg	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

For rods to be listed to UL® 467, they must be at least 8' (2.44 m) in length.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE