

Front Panel, Front Shielded, Side Hinged

Concessionárias de energia

Front panel with textile EMC gasket, side hinged assembly.



CERTIFICAÇÕES



RECURSOS

Front panel with textile EMC gasket

Enables mounting onto the horizontal rails

Suitable for sub racks and cases

Hinges can be fitted on left or right

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/3

Número do catálogo	Rack Height	Package Quantity	Instalação	EMC Gasket Type	Front Finish	Rear Finish
20848-611	3 U	1	Hinged, Side	Textile	Anodized	Conductive
20848-617	6 U	1	Hinged, Side	Textile	Anodized	Conductive

Table 2/3

Número do catálogo	Treated Edges	EMC Shielding	Altura	Material	Product Type	Rack Width
20848-611	Não	No (Retrofittable)	128.4 mm	Alumínio	Front Panel	84 HP
20848-617	Não	No (Retrofittable)	261.8 mm	Alumínio	Front Panel	84 HP

Table 3/3

Número do catálogo	Tipo	Largura
20848-611	Front Panel without Handle	426.4 mm
20848-617	Front Panel without Handle	426.4 mm

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE