


Outdoor Unibody Cabinet

Power Utilities



Telecom and Railway applications require sophisticated electronics in outdoor setups. nVent SCHROFF Outdoor cabinets shield such electronic components from extreme weather and vandalism, ensuring operational continuity.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Double-walled, Al

IP 55

One-piece inner case with removable outer cladding

Heat dissipation through natural convection, max. 5 W/K (11249-003) / 6 W/K (11249-005)

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Product Type	Família de produtos	Rack Height	Altura	Largura	Profundidade
11249-003	Outdoor Cabinet	Unibody	16 U	930 mm	700 mm	500 mm
11249-005	Outdoor Cabinet	Unibody	20 U	1100 mm	700 mm	500 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Wall Type	Door Type	Access	Cooling	EMC Shielding	Em conformidade com
11249-003	Double Walled	Single Door	Front	Natural Convection	Não	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
11249-005	Double Walled	Single Door	Front	Natural Convection	Não	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order panel/slide mounts separately.

Further base/plinth heights on request.

Please order wall-mounting assembly kit separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE