


Outdoor Unibody HEX

Concessionárias de energia



Telecom and Railway applications require sophisticated electronics in outdoor setups. nVent SCHROFF Outdoor cabinets shield such electronic components from extreme weather and vandalism, ensuring operational continuity.

CERTIFICAÇÕES



RECURSOS

Double-walled, Al

Forced heat dissipation via integrated heat exchanger in the door, max. 70 W/K

IP 55

One-piece inner case with removable outer cladding

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número do catálogo	Product Type	Product Family	Rack Height	Altura	Largura	Profundidade
11249-016	Outdoor Cabinet	Unibody	25 U	1330 mm	700 mm	500 mm

Table 2/2

Número do catálogo	Wall Type	Door Type	Access	Resfriamento	EMC Shielding	Em conformidade com
11249-016	Double Walled	Single Door	Front	Air-to-Air Heat Exchanger	Não	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE