

# Socket Strip, BS

## Power Utilities

Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with BS outlets.



### CERTIFICATIONS



### CARACTERÍSTICAS

Horizontal and vertical mounting

Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation

In accordance with BS 1363

Installation height 1 U

230 V, 13 A

Supply cable 2 m with BS plug (fuse integrated)

Socket strips with British Standard sockets

### ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

| Número de catálogo | Tipo de soquete | Tensão AC | Cor  | Profundidade | Length   | Product Type |
|--------------------|-----------------|-----------|------|--------------|----------|--------------|
| 60110-245          | BS              | 230 V     | Grey | 44 mm        | 438.5 mm | Socket Strip |

| Número de catálogo | Tipo desoquete | Tensão AC | Cor  | Profundidade | Length   | Product Type |
|--------------------|----------------|-----------|------|--------------|----------|--------------|
| 60110-243          | BS             | 230 V     | Grey | 44 mm        | 438.5 mm | Socket Strip |
| 60110-244          | BS             | 230 V     | Grey | 44 mm        | 947.5 mm | Socket Strip |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order bracket for vertical mounting separately.

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**