

UFS nVent ERIFLEX Flexibar and IBSB Support Kit

Power Utilities



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Kit includes one rail and 24 retaining blocks

Create up to three 650 mm (25.6") supports capable of holding four nVent ERIFLEX Flexibar

Retaining blocks are halogen free

RoHS compliant

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Espessura do condutor	Largura do condutor	Altura (H)	Largura (W)	A
UFS-KIT	553590	2 – 8 mm	15.5 – 120.0 mm	57.50 mm	30 mm	24 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	B	Peso unitário
UFS-KIT	553590	15 mm	2.300 kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Recommended distance between supports is 400 mm (15 3/4").

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE