


Metal Mesh

nVent RAYCHEM U-ACC-MM-XX is a galvanized metal mesh. Available in two sizes, 10 m (U-ACC-MM-10) and 25 m (U-ACC-MM-25).



RECURSOS

Simple and fast to install: easy roll out

ESPECIFICAÇÕES

Grid:	10 mm
Acabamento:	Galvanizado
Material:	Metal

Table 1/1

Número do catálogo	Nome do item	Comprimento	Largura
476660-000	U-ACC-MM-10	10 m	1 m
726604-000	U-ACC-MM-25	25 m	1 m

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

América Latina

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT