

MONI-PT100-260 RTD Sensor for Non-Hazardous Areas



ESPECIFICAÇÕES

Max Measuring Range:	260 °C
Instalação:	Pipe Strap
Sensor Type:	PT100
Material:	PTFE
Fixed Cable to Sensor:	Sim

Table 1/1

Número do catálogo	Nome do item	Comprimento do cabo
1244-006615	PT100-260/2	2 m
1244-020816	MONI-PT100-260/10	10 m
1244-020817	MONI-PT100-260/5	50 m

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East,

Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

América Latina

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT