

SBS-R-FP Control Panel for Pipe Freeze Protection



ESPECIFICAÇÕES

Phase Quantity:	3
Classificação IP:	IP65
Protection:	Miniature- / Earth Leakage Circuit Breaker
Instalação:	Wall Mounted
Over Voltage Protection:	Sim

Table 1/2

Número do catálogo	Nome do item	Group Quantity	Circuit Breaker Quantity	Circuit Breaker	Main Switch Current Rating	Circuit Breaker Quantity, 30 mA
1244-016626	SBS-R-FP-1X16A	1	1	16 A, Type C	40 A	1
1244-016627	SBS-R-FP-3X16A	1	3	16 A, Type C	40 A	1
1244-016629	SBS-R-FP-1X10A	1	1	10 A, Type C	40 A	1
1244-016630	SBS-R-FP-3X10A	1	3	10 A, Type C	40 A	1
1244-021775	SBS-R-FP-1X13A	1	3	13 A, Type C	40 A	1
1244-021776	SBS-R-FP-3X13A	1	3	13 A, Type C	40 A	1

Número do catálogo	Nome do item	Group Quantity	Circuit Breaker Quantity	Circuit Breaker	Main Switch Current Rating	Circuit Breaker Quantity, 30mA
1244-016628	SBS-R-FP-6X16A	2	6	16 A, Type C	40 A	2
1244-016631	SBS-R-FP-6X10A	2	6	10 A, Type C	40 A	2
1244-021777	SBS-R-FP-6X13A	2	6	13 A, Type C	40 A	2

Table 2/2

Número do catálogo	Nome do item	Altura	Largura	Profundidade	Housing Material
1244-016626	SBS-R-FP-1X16A	286 mm	418 mm	148 mm	Plástico
1244-016627	SBS-R-FP-3X16A	436 mm	418 mm	148 mm	Plástico
1244-016629	SBS-R-FP-1X10A	246 mm	310 mm	148 mm	Plástico
1244-016630	SBS-R-FP-3X10A	436 mm	418 mm	148 mm	Plástico
1244-021775	SBS-R-FP-1X13A	586 mm	310 mm	148 mm	Plástico
1244-021776	SBS-R-FP-3X13A	586 mm	310 mm	148 mm	Plástico
1244-016628	SBS-R-FP-6X16A	586 mm	418 mm	148 mm	Plástico
1244-016631	SBS-R-FP-6X10A	586 mm	418 mm	148 mm	Plástico
1244-021777	SBS-R-FP-6X13A	586 mm	600 mm	148 mm	Plástico

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

América Latina

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT