

19" Front Panel With Holes for Handles



Define the device fronts and side inss with Schroff 19" front panels. Schroff 19" front panels have additional holes for mounting of handles and are available in 1 U to 6 U demensions.

CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

19" front panels have additional holes for mounting of handles

ESPECIFICAÇÕES

Rack Width:	95HP
Material:	Aluminio
Accessory Type:	Front panel
Product Type:	Front Panel

Table 1/3

Número de catálogo	Rack Height	Profundidade (D)	Tipo de alça	Acabamento	Instalação	Quantidade por embalagem
30219-161	1U	3mm	Front Handle	Anodized	Screw-on Front	1
40304-050	1U	3mm	Front Handle	Anodized	Screw-on Front	1
30219-162	2U	3mm	Front Handle	Anodized	Screw-on Front	1

Número de catálogo	Rack Height	Profundidade (D)	Tipo de alça	Acabamento	Instalação	Quantidade por embalagem
30219-163	3U	3mm	Front Handle	Anodized	Screw-on Front	1
30219-164	4U	3mm	Front Handle	Anodized	Screw-on Front	1
30219-165	5U	3mm	Front Handle	Anodized	Screw-on Front	1
30219-166	6U		Front Handle	Anodized	Screw-on Front	1
40304-051	2U	3mm	Front Handle	Anodized	Screw-on Front	1
40304-052	3U	3mm	Front Handle	Anodized	Screw-on Front	1
40304-053	4U	3mm	Front Handle	Anodized	Screw-on Front	1
40304-054	5U	3mm	Front Handle	Anodized	Screw-on Front	1
40304-055	6U	3mm	Front Handle	Anodized	Screw-on Front	1

Table 2/3


Número de catálogo	Front Finish	Rear Finish	Treated Edges	EMC Shielding	Altura (H)	Tipo
30219-161	Anodized	Anodized	Não	Não	43.6mm	19" Front Panel
40304-050	Anodized	Anodized	Sim	Não	43.6mm	19" Front Panel
30219-162	Anodized	Anodized	Não	Não	88.1mm	19" Front Panel
30219-163	Anodized	Anodized	Não	Não	132.5mm	19" Front Panel
30219-164	Anodized	Anodized	Não	Não	177mm	19" Front Panel
30219-165	Anodized	Anodized	Não	Não	221.4mm	19" Front Panel
30219-166	Anodized	Anodized	Não	Não	265.9mm	19" Front Panel

Número de catálogo	Front Finish	Rear Finish	Treated Edges	EMC Shielding	Altura (H)	Tipo
40304-051	Anodized	Anodized	Sim	Não	88.1mm	19" Front Panel
40304-052	Anodized	Anodized	Sim	Não	132.5mm	19" Front Panel
40304-053	Anodized	Anodized	Sim	Não	177mm	19" Front Panel
40304-054	Anodized	Anodized	Sim	Não	221.4mm	19" Front Panel
40304-055	Anodized	Anodized	Sim	Não	265.9mm	19" Front Panel

Table 3/3

Número de catálogo	Largura (W)	Envio rápido
30219-161	483mm	Não
40304-050	483mm	Não
30219-162	483mm	Não
30219-163	483mm	Não
30219-164	483mm	Não
30219-165	483mm	Não
30219-166	483mm	Não
40304-051	483mm	Não
40304-052	483mm	Não
40304-053	483mm	Não
40304-054	483mm	Não
40304-055	483mm	Não

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE