

19" Front Panel, Vented

Vented front panels allows heat dissipation through holes.



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Vented front panels (Aluminum) allows heat dissipation

ESPECIFICAÇÕES

Rack Width:	95HP
Material:	Aluminio
Accessory Type:	Front panel
Product Type:	Front Panel

Table 1/3

Número de catálogo	Rack Height	Acabamento	Instalação	Quantidade por embalagem	Front Finish	Rear Finish
30118-962	1U	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Screw-on Front	1	Painted	Painted
30702-044	1U	Anodized	Screw-on Front	1	Raw	Conductive

Número de catálogo	Rack Height	Acabamento	Instalação	Quantidade por embalagem	Front Finish	Rear Finish
30702-047	1U	Anodized	Screw-on Front	1	Anodized	Anodized
30702-056	1U	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Screw-on Front	1	Painted	Painted
30118-963	2U	Anodized	Screw-on Front	1	Painted	Painted
30118-964	3U	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Screw-on Front	1	Painted	Painted
30702-045	2U	Anodized	Screw-on Front	1	Raw	Raw
30702-046	3U	Anodized	Screw-on Front	1	Raw	Raw
30702-048	2U	Anodized	Screw-on Front	1	Anodized	Anodized
30702-049	3U	Anodized	Screw-on Front	1	Anodized	Anodized
30702-057	2U	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Screw-on Front	1	Painted	Painted
30702-058	3U	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Screw-on Front	1	Painted	Painted

Table 2/3

Número de catálogo	Treated Edges	Código de cor	EMC Shielding	Altura (H)	Tipo	Largura (W)
30118-962		RAL 7021	Não	43.6mm	19" Front Panel	483mm
30702-044			Não	43.6mm	19" Front Panel	483mm

Número de catálogo	Treated Edges	Código de cor	EMC Shielding	Altura (H)	Tipo	Largura (W)
30702-047	Sim		Não	43.6mm	19" Front Panel	483mm
30702-056		RAL 7035	Não	43.6mm	19" Front Panel	483mm
30118-963		RAL 7021	Não	88.1mm	19" Front Panel	483mm
30118-964		RAL 7021	Não	132.5mm	19" Front Panel	483mm
30702-045			Não	88.1mm	19" Front Panel	483mm
30702-046			Não	132.5mm	19" Front Panel	483mm
30702-048	Sim		Não	88.1mm	19" Front Panel	483mm
30702-049	Sim		Não	132.5mm	19" Front Panel	483mm
30702-057		RAL 7035	Não	88.1mm	19" Front Panel	483mm
30702-058		RAL 7035	Não	132.5mm	19" Front Panel	483mm

Table 3/3


Número de catálogo	Envio rápido
30118-962	Não
30702-044	Não
30702-047	Não
30702-056	Não
30118-963	Não
30118-964	Não
30702-045	Não

Número de catálogo	Envio rápido
30702-046	Não
30702-048	Não
30702-049	Não
30702-057	Não
30702-058	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order 19" assembly kit separately.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE