

19" Pusher Fan, 2 U, Axial

Fan tray with integrated pusher fan.



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Contact protection in accordance with DIN EN ISO 13857

Integrated air deflector prevents heat buildup in the assemblies mounted below

Can be adapted to sub racks

Optionally with additional rear fan, 2 U, for active cooling of assemblies beneath the pusher fan

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Tensão de entrada AC	Tensão de entrada DC	Quantidade por embalagem	Acabamento	Material	Envio rápido
19713-540			1	Aluminum-Zinc Plated	Aço, Polypropylene	Não
10713-518	230V		1	Aluminum-Zinc Plated	Aço, Polypropylene	Não
10713-537		24V min	1	Aluminum-Zinc Plated	Aço, Polypropylene	Não

Número de catálogo	Tensão de entrada AC	Tensão de entrada DC	Quantidade por embalagem	Acabamento	Material	Envio rápido
10713-536	115V		1	Aluminum-Zinc Plated	Aço, Polypropylene	Não
10713-534	230V		1	Aluminum-Zinc Plated	Aço, Polypropylene	Não
10713-529		24V min	1	Aluminum-Zinc Plated	Aço, Polypropylene	Não
10713-520	115V		1	Aluminum-Zinc Plated	Aço, Polypropylene	Não
10713-526	230V		1	Aluminum-Zinc Plated	Aço, Polypropylene	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order mains cable separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE