

Basic PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH

Modular, compact PDU. Ultra-Low Profile Design



CARACTERÍSTICAS

Enlogic Basic Power Distribution Units enable power in Cabinets as well as Open Frame Racks and Wall-Mount enclosures

Input Voltage 230 VAC, 1-phase

C13 and C19 outlets

1RU aluminum profile

Adjustable Toolless Mounting

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/6

Número de catálogo	Família de produtos	Tipo	Product Type	Tipo de soquete	Socket Quantity	Cor
EB0311	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(12) C13	12	Black
EB0311-A	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(12) C13	12	Black
EB0317-A	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(10) C13, (1) C19	11	Black
EB0322	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(20) C13, (2) C19	22	Black
EB0322-A	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(30) C13, (6) C19	22	Black
EB0303	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(6) C19	6	Black
EB0321	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(20) C13	20	Black
EB0328	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(24) C13, (6) C19	30	Black

Número de catálogo	Família de produtos	Tipo	Product Type	Tipo desoque	SocketQuantity	Cor
EB0332	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(30) C13, (6) C19	36	Black
EB0337	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(36) C13, (6) C19	42	Black
EB0318-A	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(12) C13, (1) C19	13	Black
EB0305	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(6) C19	6	Black
EB0313	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(12) C13	12	Black

Table 2/6

Número de catálogo	Circuit Breaker	Switched Outlets	Circuit Breaker Quantity	Power Rating	Input Cable Location	Input Voltage
EB0311	No Circuit Breaker	Não	0	3.7 kVA	Front Feed	200 – 240V
EB0311-A	16 A, 1-pole, Hy-Mag	Não	0		Front Feed	100 – 240V
EB0317-A	16 A, 1-pole, Hy-Mag	Não	0		Front Feed	100 – 240V
EB0322	No Circuit Breaker	Não	0	3.7 kVA	Top Feed	100 – 240V
EB0322-A	16 A, 1-pole, Hy-Mag	Não	0		Front Feed	100 – 240V
EB0303	16 A, 1-pole, Hy-Mag	Não	2	7.4 kVA	Front Feed	200 – 240V
EB0321	16 A, 1-pole, Hy-Mag	Não	2	7.4 kVA	Top Feed	200 – 240V
EB0328	16 A, 1-pole, Hy-Mag	Não	2	7.4 kVA	Top Feed	200 – 240V
EB0332	16 A, 1-pole, Hy-Mag	Não	3		Top Feed	200 – 240V
EB0337	16 A, 1-pole, Hy-Mag	Não	2	5 kVA North America, 7.4 kVA International	Top Feed	200 – 240V
EB0318-A	16 A, 1-pole, Hy-Mag	Não	2		Front Feed	100 – 240V

Número de catálogo	Circuit Breaker	Switched Outlets	Circuit Breaker Quantity	Power Rating	Input Cable Location	Input Voltage
EB0305	16 A, 1-pole, Hy-Mag	Não	6		Front Feed	200 – 240V
EB0313	16 A, 1-pole, Hy-Mag	Não	2	7.4 kVA	Front Feed	200 – 240V

Table 3/6

Número de catálogo	Phase	Interrupt Rating	Max Power Input	Tensão nominal	On/Off Switch Included	Output Voltage
EB0311	1 PH	5kAIC	3.68 kVA	230V	Não	230VAC
EB0311-A	1 PH	5kAIC	3.68 kVA			100 – 240VAC
EB0317-A	1 PH	5kAIC	3.68 kVA			100 – 240VAC
EB0322	1 PH	5kAIC	3.68 kVA	230V	Não	230VAC
EB0322-A	1 PH	5kAIC	3.68 kVA			100 – 240VAC
EB0303	1 PH	5kAIC	7.44 kVA	230V	Não	230VAC
EB0321	1 PH	5kAIC	7.44 kVA	230V	Não	230VAC
EB0328	1 PH	5kAIC	7.44 kVA	230V	Não	230VAC
EB0332	1 PH	5kAIC	11.0 kVA			200 – 240VAC
EB0337	1 PH	5kAIC	7.44 kVA	230V	Não	230VAC
EB0318-A	1 PH	5kAIC	3.68 kVA			100 – 240VAC
EB0305	1 PH	5kAIC	14.4 kVA			200 – 240VAC
EB0313	1 PH	5kAIC	7.44 kVA	230V	Não	230VAC

Table 4/6

Número de catálogo	Amperage (Derated Amperage)	Plug Type	Rack Units	Removable Input Cable	Metering Type	Material
EB0311	16 A	IEC 60309 316P6 (IP44)	1U	Sim	None	Aço
EB0311-A	16 A	C20	1U	Sim	None	
EB0317-A	20 A (16 A) North America, 16 A International	C20	0U	Sim	None	
EB0322	16 A	IEC 60309 316P6 (IP44)	0U	Sim	None	Aço
EB0322-A	20 A (16 A) North America, 16 A International	C20	0U	Sim	None	
EB0303	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Não	None	Aço
EB0321	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Não	None	Aço
EB0328	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Não	None	Aço
EB0332	63 A	IEC 60309 363P6 (IP44)	0U	Não	None	
EB0337	30 A (24 A) North America, 32 A International	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Não	None	Aço
EB0318-A	16 A	C20	2U	Sim	None	
EB0305	63 A	IEC 60309 363P6 (IP44)	1U	Não	None	
EB0313	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	1U	Não	None	Aço

Table 5/6

Número de catálogo	Acabamento	Altura	Largura	Profundidade	Peso	Quantidade por embalagem
--------------------	------------	--------	---------	--------------	------	--------------------------

EB0311	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	43mm	444mm	41mm	2.25kg	1
EB0311-A						1
EB0317-A						1
EB0322	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	817mm	52mm	53mm	3.61kg	1
EB0322-A						1
EB0303	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	43mm	444mm	197mm		1
EB0321	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	817mm	52mm	53mm	5.61kg	1
EB0328	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1490mm	52mm	53mm	9.5kg	1
EB0332						1
EB0337	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1490mm	52mm	53mm	7.21kg	1
EB0318-A						1
EB0305						1

EB0313	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	43mm	444mm	197mm	5.21kg	1
--------	---	------	-------	-------	--------	---

Table 6/6

Número de catálogo	Input Cable Length	Envio rápido
EB0311	3m	Não
EB0311-A	0m	Não
EB0317-A	0m	Não
EB0322	3m	Não
EB0322-A	0m	Não
EB0303	3m	Não
EB0321	3m	Não
EB0328	3m	Não
EB0332	3m	Não
EB0337	3m	Não
EB0318-A	0m	Não
EB0305	3m	Não
EB0313	3m	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order bracket for vertical mounting separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE