


Comptec 19" Desktop Case, Unshielded



The nVent SCHROFF Comptec case is compatible with a 19" cabinet and is used to house assemblies such as 19" subracks, 19" fan trays or 19" front panels. This case is also typically used for desktop applications.

CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Desktop case (pre-fitted)

Unshielded

Ventilation slits in base plate

Front and rear frames in die-cast Al

Top cover, base plate and rear panel in steel

Conforms with DIN EN 62368-1

ESPECIFICAÇÕES

Product Type:	Case
Tipo:	Case for 19" Subrack and 19" Chassis
Família de produtos:	Comptec

Table 1/3

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Rack Width	Profundidade	Material	Quantidade por embalagem
10225-601	3U	153mm	84HP	300mm	Aluminio, Aço	1

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Rack Width	Profundidade	Material	Quantidade por embalagem
10225-602	4U	198mm	84HP	300mm	Aluminio, Aço	1
10225-604	6U	286mm	84HP	300mm	Aluminio, Aço	1
10225-612	3U	153mm	84HP	400mm	Aluminio, Aço	1
10225-613	4U	198mm	84HP	400mm	Aluminio, Aço	1
10225-615	6U	286mm	84HP	400mm	Aluminio, Aço	1
10225-616	7U	331mm	84HP	400mm	Aluminio, Aço	1
10225-618	9U	420mm	84HP	400mm	Aluminio, Aço	1
10225-623	3U	153mm	84HP	500mm	Aluminio, Aço	1
10225-624	4U	198mm	84HP	500mm	Aluminio, Aço	1
10225-626	6U	286mm	84HP	500mm	Aluminio, Aço	1
10225-627	7U	331mm	84HP	500mm	Aluminio, Aço	1
10225-629	9U	420mm	84HP	500mm	Aluminio, Aço	1
10225-637	6U	286mm	84HP	600mm	Aluminio, Aço	1
10225-638	7U	331mm	84HP	600mm	Aluminio, Aço	1
10225-640	9U	420mm	84HP	600mm	Aluminio, Aço	1
10225-667	9U	420mm	84HP	400mm	Aluminio	1
10225-670	12U	553mm	84HP	400mm	Aluminio	1
10225-682	9U	420mm	84HP	500mm	Aluminio	1

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Rack Width	Profundidade	Material	Quantidade por embalagem
10225-685	12U	553mm	84HP	500mm	Aluminio	1
10225-693	9U	420mm	84HP	600mm	Aluminio	1
10225-696	12U	553mm	84HP	600mm	Aluminio	1

Table 2/3						
Número de catálogo	Usable Height	Usable Width	Front Frame Construction	Cooling Option	Em conformidade com	EMC Shielding
10225-601	134.2mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não
10225-602	178.7mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não
10225-604	267.6mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não
10225-612	134.2mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não
10225-613	178.7mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não
10225-615	267.6mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não
10225-616	312mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não
10225-618	400.9mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não
10225-623	134.2mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não
10225-624	178.7mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não
10225-626	267.6mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não
10225-627	312mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não
10225-629	400.9mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não

Número de catálogo	Usable Height	Usable Width	Front Frame Construction	Cooling Option	Em conformidade com	EMC Shielding
10225-637	267.6mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não
10225-638	312mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não
10225-640	400.9mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não
10225-667	400.9mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não
10225-670	534mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não
10225-682	400.9mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não
10225-685	534mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não
10225-693	400.9mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não
10225-696	534mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não

Table 3/3

Número de catálogo	Acabamento	Grau de proteção	Static Load	Largura	Envio rápido
10225-601	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm	Não
10225-602	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm	Não
10225-604	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm	Não
10225-612	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm	Não

Número de catálogo	Acabamento	Grau de proteção	Static Load	Largura	Envio rápido
10225-613	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm	Não
10225-615	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm	Não
10225-616	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm	Não
10225-618	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm	Não
10225-623	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm	Não
10225-624	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm	Não
10225-626	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm	Não
10225-627	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm	Não
10225-629	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm	Não
10225-637	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm	Não
10225-638	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm	Não

Número de catálogo	Acabamento	Grau de proteção	Static Load	Largura	Envio rápido
10225-640	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm	Não
10225-667	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm	Não
10225-670	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm	Não
10225-682	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm	Não
10225-685	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm	Não
10225-693	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm	Não
10225-696	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm	Não

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE