

Parede do bastidor de arrefecimento, preto, DCHL-B



A parede do bastidor de arrefecimento da nVent Data Solutions é uma estrutura de suporte modular concebida para implementar e colocar em funcionamento os arrefecedores de porta traseira à sua capacidade máxima sem a necessidade de uma estrutura de construção para a estabilidade. A estrutura permanente permite que os armários de rede sejam implementados diretamente no bastidor e fixados com um grampo para um posicionamento fácil de bastidores e rolos.

CARACTERÍSTICAS

Estrutura em aço macio de calibre 10, construção soldada com flange interna em aço macio de calibre 12.

Instalação simples que possibilita a execução por uma única pessoa. Concebida para fixação no solo de forma autónoma.

Possui pontos de montagem para a passagem de cabos suspensos.

Inclui funcionalidades combináveis que permitem configurar o design completo de uma parede para ventilador para a implementações de bastidores e rolos.

Integração direta com o nVent RDHX Pro padrão sem quaisquer modificações, bem como com outros bastidores de fabricantes terceiros.

Solução comprovada com classificação UL relativa à estabilidade que garante a sua segurança.

Compatível com aplicações de passagem superior e inferior através de uma entrada para mangueira acima do nível do solo.

Os acabamentos incluem RAL9005 (preto).

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/3

Número de catálogo	Product Type	Família de produtos	Largura	Profundidade	Altura	Grau de proteção
DWC42U600B	Air/Liquid Heat Exchanger	Cooling	600mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC42U750B	Air/Liquid Heat Exchanger	Cooling	750mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC42U800B	Air/Liquid Heat Exchanger	Cooling	800mm	368mm	2046mm	UL2416

Número de catálogo	Product Type	Família de produtos	Largura	Profundidade	Altura	Grau de proteção
DWC48U600B	Air/Liquid Heat Exchanger	Cooling	600mm	368mm	2313mm	UL2416
DWC48U750B	Air/Liquid Heat Exchanger	Cooling	750mm	368mm	2313mm	UL2416
DWC48U800B	Air/Liquid Heat Exchanger	Cooling	800mm	368mm	2313mm	UL2416

Table 2/3

Número de catálogo	Material	Cor	Código de cor	Acabamento	Espessura	Peso
DWC42U600B	Aço Macio	Black	RAL 9005	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	2.59mm	40.82kg
DWC42U750B	Aço Macio	Black	RAL 9005	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	2.59mm	45.36kg
DWC42U800B	Aço Macio	Black	RAL 9005	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	2.59mm	49.9kg
DWC48U600B	Aço Macio	Black	RAL 9005	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	2.59mm	49.9kg
DWC48U750B	Aço Macio	Black	RAL 9005	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	2.59mm	54.43kg
DWC48U800B	Aço Macio	Black	RAL 9005	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	2.59mm	58.97kg

Table 3/3

Número de catálogo	Envio rápido
--------------------	--------------

DWC42U600B	Não
DWC42U750B	Não
DWC42U800B	Não
DWC48U600B	Não
DWC48U750B	Não
DWC48U800B	Não

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE