





# Telescopic Slide, Universal, Heavy Load, 2 U 300L

**NÚMERO DE CATÁLOGO**

**20110-190**



Telescopic slides with 10 to 100 kg load capacity, > 100% extension length and with lateral mounting capability on 19". Robust telescopic sliding-rails - suitable for the installation of 19 inch chassis are suitable for mounting server enclosures from our product portfolio. Due to the extremely robust construction and high load capacity, the telescopic slides can also be used with very heavy housings.

## CERTIFICATIONS

---



## CARACTERÍSTICAS

---

Static load-carrying capacity per pair 72 - 100 kg

Lateral mounting on the 19" uprights (19" plane remains free for fixing the extension/drawer)

End stop damped

Extension length > 100 %

Rail width k = 19.1 mm, max. installation width of extension/drawer w = 411 mm

## CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

---

Length: 300mm

Quantidade por embalagem: 2

Acabamento: Chapa de Aço Zincada

Material: Aço

Product Type: Telescopic Slide

Static Load: 77kg

Tipo: Universal

Net Weight: 1.3kg

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

---

To mount on 19" plane please order assembly kit separately.

Universal telescopic rails can also be fitted without additional components in non-standard applications, thus also in other than 19" cabinets.

## AVISO

---

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**