



Labrack 19" Open Rack Stationary Base

NÚMERO DE CATÁLOGO

20118-743



The Labrack open frame 19" cabinet can have a mobile base as an option, generally chosen for test and measurement verticals.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Is generally chosen for test and measurement verticals

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Product Type: Rack

Família de produtos: Labrack

Frame Material: Aço

Largura: 600mm

Profundidade: 710mm

Static Load: 150kg

Em conformidade com: IEC 60297-3-100

Acabamento: Pintura electrostática com Acabamento Texturado

Gross Weight: 14.5kg

Material: Aço

Quantidade por embalagem: 1

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order uprights separately.

The Labrack open frame 19" cabinet can have a stationary base as an option.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE