


Door Contact Switch Without Cable

NÚMERO DE CATÁLOGO

20118-810



Door contact switch with magnetic contact, allows operational efficiency. This product is easy handleable by plug and play.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Door contact switch (without connection cable)

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Product Type: Switch

Profundidade: 33.5mm

Altura: 76.5mm

Temperatura de operação: -25 to 75°C

Grau de proteção: IP66

Largura: 31mm

Em conformidade com: UL® 508; EN 50047 form B

Current Rating: 3 – 6A

Quantidade por embalagem: 1

Voltage: 24 – 230V

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order bracket for installation of door switch (Varistar, Novastar, Eurorack) separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE