


# Frame Type Plug-In Unit PRO Kit, Unshielded, Perforated, Multiple Connectors, 6 U, 28 HP, 167 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

**24812-828**



Frame type plug-in unit, non-shielded, perforated top / bottom cover, rear panel with cutout for more connectors.

## CERTIFICATIONS

---



## CARACTERÍSTICAS

---

Cover plate with perforation, for guide rails (airflow approx. 60 %)

Extruded side panels right and left, with grooves for insertion of a printed circuit board (standard board position is on the left only)

Rear panel with cut-outs for multiple connectors

## CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

---

Rack Height: 6U

Rack Width: 28HP

Profundidade (D): 167mm

Tipo de alça: Trapezoid

Quantidade por embalagem: 1

Rear Panel Type: Multiple Connector Cut-Out

Cover Plate Type: Cover Plate with Perforation for Guide Rails

Front Finish: Anodized

Rear Finish: Anodized

Cooling: Perforated

EMC Shielding: Não

Acabamento: Anodized

Material: Alumínio

Product Type: Cassette

Tipo: Frame Type Plug-in Units PRO


## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

---

To fit further boards without rear connector, guide rail (part no. 24812-301) and 'Board fixing from slot 2' (part no. 24812-301 + screw part no. 24560-178) are required, 2 guide rails, 2 rear panel holders and board fixing for slot 1 and one slot 2 are already included.

Please order guide rails separately.

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**