


# EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Retrofit Shielding, Front Handle

Non-EMC shielded subrack for backplane mounting, heavy version with tox welded side panels and front handle.



## CERTIFICATIONS



## CARACTERÍSTICAS

Subrack with side panel type H ("Heavy"), 19" bracket is firmly fixed to side panel (tox-cold welded)

Supplied as space-saving flat-pack

Rear horizontal rail for backplane mounting with insulation strip

Horizontal rail type "Heavy"

Shock and Vibration resistance up to 5 g

IP 20, in accordance with IEC 60529

Shock and vibration tested to the German "Bahn" standards BN 411002, BN 411003

Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Installed load up to 15 kg

Version with front handles

## ESPECIFICAÇÕES

**Material:** Alumínio

**Acabamento:** Anodized; Passivated

**EMC Shielding:** Não

**Product Type:** Subrack/Chassis

Table 1/3

| Número de catálogo | Rack Height | Profundidade | Quantidade por embalagem | For Mounting | Board Depth                | EMC Gasket Type |
|--------------------|-------------|--------------|--------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|
| 24567-161          | 3U          | 175mm        | 1                        | Backplane    | 160mm                      | Aço inoxidável  |
| 24567-162          | 3U          | 235mm        | 1                        | Backplane    | 160mm, 220mm               | Aço inoxidável  |
| 24567-163          | 3U          | 295mm        | 1                        | Backplane    | 160mm, 220mm, 280mm        | Aço inoxidável  |
| 24567-164          | 3U          | 355mm        | 1                        | Backplane    | 160mm, 220mm, 280mm, 340mm | Aço inoxidável  |
| 24567-461          | 6U          | 175mm        | 1                        | Backplane    | 160mm                      | Aço inoxidável  |
| 24567-462          | 6U          | 235mm        | 1                        | Backplane    | 160mm, 220mm               | Aço inoxidável  |
| 24567-463          | 6U          | 295mm        | 1                        | Backplane    | 160mm, 220mm, 280mm        | Aço inoxidável  |
| 24567-464          | 6U          | 355mm        | 1                        | Backplane    | 160mm, 220mm, 280mm, 340mm | Aço inoxidável  |

Table 2/3

| Número de catálogo | Shock and Vibration Tolerance | Inclui alça | Instalação | Em conformidade com | Rack Width | Static Load |
|--------------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|-------------|
| 24567-161          | 5g (force)                    | Sim         | Rack       | IEC 60297-3-103     | 84HP       | 15kg        |
| 24567-162          | 5g (force)                    | Sim         | Rack       | IEC 60297-3-103     | 84HP       | 15kg        |
| 24567-163          | 5g (force)                    | Sim         | Rack       | IEC 60297-3-103     | 84HP       | 15kg        |
| 24567-164          | 5g (force)                    | Sim         | Rack       | IEC 60297-3-103     | 84HP       | 15kg        |
| 24567-461          | 5g (force)                    | Sim         | Rack       | IEC 60297-3-103     | 84HP       | 15kg        |

| Número de catálogo | Shock and Vibration Tolerance | Inclui alça | Instalação | Em conformidade com | Rack Width | Static Load |
|--------------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|-------------|
| 24567-462          | 5g (force)                    | Sim         | Rack       | IEC 60297-3-103     | 84HP       | 15kg        |
| 24567-463          | 5g (force)                    | Sim         | Rack       | IEC 60297-3-103     | 84HP       | 15kg        |
| 24567-464          | 5g (force)                    | Sim         | Rack       | IEC 60297-3-103     | 84HP       | 15kg        |

Table 3/3

| Número de catálogo | Certifications | Envio rápido |
|--------------------|----------------|--------------|
| 24567-161          | RoHS           | Não          |
| 24567-162          | RoHS, DB       | Não          |
| 24567-163          | DB, RoHS       | Não          |
| 24567-164          | RoHS, DB       | Não          |
| 24567-461          | RoHS, DB       | Não          |
| 24567-462          | DB, RoHS       | Não          |
| 24567-463          | RoHS, DB       | Não          |
| 24567-464          | DB, RoHS       | Não          |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**