


Front Handle One-Piece, Width 12.2 mm



The handle can be assembled to a subrack or 19" front panel. Available with clear or black anodized surface. Handles will be bolted from the rear side.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Static load-carrying capacity 30 kg/pair

Bolted from rear

ESPECIFICAÇÕES

Material:	Aluminio
Família de produtos:	EuropacPRO
Product Type:	Handle
Works With:	Subracks

Table 1/2

Número de catálogo	Rack Height	Acabamento	Quantidade por embalagem	Tipo de alça	Cor	Torque
10501-116	1U	Anodized	1	Straight	Silver	
10501-016	2U	Anodized	1	Straight	Silver	

Número de catálogo	Rack Height	Acabamento	Quantidade por embalagem	Tipo de alça	Cor	Torque
10501-004	2U	Anodized	1	Straight	Silver	
10501-025	2U	Anodized	1	Straight	Black	
10501-020	3U	Anodized	1	Angled Handle	Silver	2.4N·m
10501-005	3U	Anodized	1	Straight	Silver	2.4N·m
10501-026	3U	Anodized	1	Straight	Black	2.4N·m
10501-006	4U	Anodized	1	Straight	Silver	
10501-018	4U	Anodized	1	Straight	Silver	2.4N·m
10501-021	4U	Anodized	1	Angled Handle	Silver	2.4N·m
10501-027	4U	Anodized	1	Straight	Black	
10501-007	5U	Anodized	1	Straight	Silver	
10501-028	5U	Anodized	1	Straight	Black	
10501-022	6U	Anodized	1	Angled Handle	Silver	2.4N·m
10501-008	6U	Anodized	1	Straight	Silver	2.4N·m
10501-029	6U	Anodized	1	Straight	Black	2.4N·m

Table 2/2

Número de catálogo	Envio rápido
10501-116	Não
10501-016	Não
10501-004	Não

Número de catálogo	Envio rápido
10501-025	Não
10501-020	Não
10501-005	Não
10501-026	Não
10501-006	Não
10501-018	Não
10501-021	Não
10501-027	Não
10501-007	Não
10501-028	Não
10501-022	Não
10501-008	Não
10501-029	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order assembly part kit separately.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos

à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE