

Intelligent PDU, EN2xxx, 230 VAC, 1-PH

Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design



CARACTERÍSTICAS

Enlogic EN2xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU and offers remote switching of individual outlets, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input voltage 230 VAC, 1-phase

C13, C19 outlets

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/6

Número de catálogo	Família de produtos	Tipo	Product Type	Tipo de soquete	Socket Quantity	Cor
EN2316-A	Enlogic	Intelligent PDU	Socket Strip	(12) C13, (4) C19	16	Black
EN2317	Enlogic	Intelligent PDU	Socket Strip	(12) C13, (4) C19	16	Black
EN2326	Enlogic	Intelligent PDU	Socket Strip	(20) C13, (4) C19	24	Black
EN2325	Enlogic	Intelligent PDU	Socket Strip	(20) C13, (4) C19	24	Black
EN2329	Enlogic	Intelligent PDU	Socket Strip	(24) C13, (8) C19	32	Black
EN2337	Enlogic	Intelligent PDU	Socket Strip	(38) C13, (6) C19	44	Black

Número de catálogo	Família de produtos	Tipo	Product Type	Tipo desoque	SocketQuantity	Cor
EN2350	Enlogic	Intelligent PDU	Socket Strip	(20) C13/C15, (20) C13/C15/C19/C 21	40	Black
EN2380	Enlogic	Intelligent PDU	Socket Strip	(16) Locking C13/C15, (16) Locking C13/C15/C19/C 21	32	Black

Table 2/6

Número de catálogo	Circuit Breaker	Switched Outlets	Circuit Breaker Quantity	Power Rating	Input Cable Length	Input Cable Location
EN2316-A	16 A, 1-pole, Hy-Mag	Sim	0			Front Feed
EN2317	16 A, 1-pole, Hy-Mag	Sim	0			Top Feed
EN2326	No Circuit Breaker	Sim	0	3.7 kVA	3m	Top Feed
EN2325	16 A, 1-pole, Hy-Mag	Sim	2	7.4 kVA	3m	Top Feed
EN2329	16 A, 1-pole, Hy-Mag	Sim	2	7.4 kVA	3m	Top Feed
EN2337	16 A, 1-pole, Hy-Mag	Sim	2			Top Feed
EN2350	20 A, 1-pole, Hy-Mag	Sim	2	7.4 kVA	3m	Top Feed
EN2380	20 A, 1-pole, Hy-Mag	Sim	2	7.4 kVA	3m	Top Feed

Table 3/6

Número de catálogo	Input Voltage	Phase	Max Power Input	Tensão nominal	On/Off Switch Included	Output Voltage
EN2316-A	100 – 240V	1 PH	3.68 kVA			100 – 240VAC
EN2317	200 – 240V	1 PH	3.68 kVA			200 – 240VAC
EN2326	100 – 240V	1 PH	3.68 kVA	230V	Sim	230VAC

Número de catálogo	Input Voltage	Phase	Max Power Input	Tensão nominal	On/Off Switch Included	Output Voltage
EN2325	200 – 240V	1 PH	7.44 kVA	230V	Sim	230VAC
EN2329	200 – 240V	1 PH	7.44 kVA	230V	Sim	230VAC
EN2337	200 – 240V	1 PH	7.44 kVA			200 – 240VAC
EN2350	200 – 240V	1 PH	7.44 kVA	230V	Sim	230VAC
EN2380	200 – 240V	1 PH	7.44 kVA	230V	Sim	230VAC

Table 4/6

Número de catálogo	Amperage (Derated Amperage)	Plug Type	Rack Units	Removable Input Cable	Metering Type	Material
EN2316-A	20 A (16 A) North America, 16 A International	C20	0U	Sim	Input	
EN2317	16 A	IEC 60309 316P6 (IP44)	0U	Não	Input	
EN2326	16 A	IEC 60309 316P6 (IP44)	0U	Sim	Input	Aço
EN2325	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Não	Input	Aço
EN2329	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Não	Input	Aço
EN2337	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Não	Input	
EN2350	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Não	Input	Aço
EN2380	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Não	Input	Aço

Table 5/6

Número de catálogo	Acabamento	Altura	Largura	Profundidade	Peso	Quantidade por embalagem
EN2316-A						1

Número de catálogo	Acabamento	Altura	Largura	Profundidade	Peso	Quantidade por embalagem
EN2317						1
EN2326	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1490mm	52mm	53mm	7.21kg	1
EN2325	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1750mm	52mm	53mm	9.5kg	1
EN2329	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1750mm	52mm	53mm	8.52kg	1
EN2337						1
EN2350	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1490mm	56mm	75mm	9.12kg	1
EN2380	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1490mm	56mm	75mm		1

Table 6/6

Número de catálogo	Interrupt Rating	Envio rápido
EN2316-A	5kAIC	Não
EN2317	5kAIC	Não
EN2326	5kAIC	Não
EN2325	5kAIC	Não
EN2329	5kAIC	Não

Número de catálogo	Interrupt Rating	Envio rápido
EN2337	5kAIC	Não
EN2350	5kAIC	Não
EN2380	5kAIC	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order bracket for vertical mounting separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE