

Intelligent PDU, EN6xxx, 230 VAC, 1-PH

Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design



CARACTERÍSTICAS

Enlogic EN6xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power and power of each individual outlet and offers remote switching of individual outlets, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input voltage 230 VAC, 1-phase

C13, C19 outlets

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/6

Número de catálogo	Família de produtos	Tipo	Product Type	Tipo de soquete	Socket Quantity	Cor
EN6326	Enlogic	Intelligent PDU	Socket Strip	(20) C13, (4) C19	24	Black
EN6325	Enlogic	Intelligent PDU	Socket Strip	(20) C13, (4) C19	24	Black
EN6329	Enlogic	Intelligent PDU	Socket Strip	(24) C13, (8) C19	32	Black
EN6337	Enlogic	Intelligent PDU	Socket Strip	(38) C13, (6) C19	44	Black
EN6350	Enlogic	Intelligent PDU	Socket Strip	(20) C13/C15, (20) C13/C15/C19/C21	40	Black

Número de catálogo	Família de produtos	Tipo	Product Type	Tipo desoque	SocketQuantity	Cor
EN6380	Enlogic	Intelligent PDU	Socket Strip	(16) Locking C13/C15, (16) Locking C13/C15/C19/C21	32	Black

Table 2/6

Número de catálogo	Circuit Breaker	Switched Outlets	Circuit Breaker Quantity	Power Rating	Input Cable Location	Input Voltage
EN6326	16 A, 1-pole, Hy-Mag	Sim	0		Top Feed	200 – 240V
EN6325	16 A, 1-pole, Hy-Mag	Sim	2	7.4 kVA	Top Feed	200 – 240V
EN6329	16 A, 1-pole, Hy-Mag	Sim	2	7.4 kVA	Top Feed	200 – 240V
EN6337	16 A, 1-pole, Hy-Mag	Sim	2		Top Feed	200 – 240V
EN6350	20 A, 1-pole, Hy-Mag	Sim	2	7.4 kVA	Top Feed	200 – 240V
EN6380	20 A, 1-pole, Hy-Mag	Sim	2	7.4 kVA	Top Feed	200 – 240V

Table 3/6

Número de catálogo	Phase	Interrupt Rating	Max Power Input	Tensão nominal	On/Off Switch Included	Output Voltage
EN6326	1 PH	5kAIC	3.68 kVA			200 – 240VAC
EN6325	1 PH	5kAIC	7.44 kVA	230V	Sim	230VAC
EN6329	1 PH	5kAIC	7.44 kVA	230V	Sim	230VAC
EN6337	1 PH	5kAIC	7.44 kVA			200 – 240VAC
EN6350	1 PH	5kAIC	7.44 kVA	230V	Sim	230VAC
EN6380	1 PH	5kAIC	7.44 kVA	230V	Sim	230VAC

Table 4/6

Número de catálogo	Amperage (Derated Amperage)	Plug Type	Rack Units	Removable Input Cable	Metering Type	Material
EN6326	16 A	IEC 60309 316P6 (IP44)	0U	Não	Outlet	
EN6325	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Não	Outlet	Aço
EN6329	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Não	Outlet	Aço
EN6337	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Não	Outlet	
EN6350	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Não	Outlet	Aço
EN6380	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Não	Outlet	Aço

Table 5/6

Número de catálogo	Acabamento	Altura	Largura	Profundidade	Peso	Quantidade por embalagem
EN6326						1
EN6325	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1780mm	52mm	53mm	9kg	1
EN6329	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1780mm	52mm	53mm	9.44kg	1
EN6337						1
EN6350	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1490mm	56mm	75mm	9.22kg	1
EN6380	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1490mm	56mm	75mm		1

Table 6/6

Número de catálogo	Input Cable Length	Envio rápido
EN6326		Não
EN6325	3m	Não
EN6329	3m	Não
EN6337		Não
EN6350	3m	Não
EN6380	3m	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order bracket for vertical mounting separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE