


Interscale Fan Holder With Fans



Interscale Fan Holder With Fans, for desktop cases and 19" chassis. Available in different sizes and with three fan versions, with a air flow volume from 10 to 170 m³/h.

CARACTERISTICAS

Fan holder for mounting on bottom of case

Fans are simple to fit to the fan holder using vibration-damping fixing material

Fan holders fix into desktop case with 2 plastic feet or into 19" case with 2 screws

Fan holder cannot be used in conjunction with the mounting plate (instead use mounting plate with integrated fan holder)

For technical data of fans, please see delivery includes

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Aluminum-Zinc Plated

Tipo: Fan Tray

Product Type: Fan Unit

Tensão de entrada DC: 12V min

Table 1/2

Número de catálogo	Largura	Profundidade	Quantidade por embalagem	Max Static Pressure	Max Ambient Temperature	Fluxo de ar
24828-104	40mm	20mm	1		70°C	10m³/h
24828-105	40mm	20mm	1		70°C	10m³/h
24828-107	40mm	20mm	1		70°C	10m³/h

Número de catálogo	Largura	Profundidade	Quantidade por embalagem	Max Static Pressure	Max Ambient Temperature	Fluxo de ar
24828-204	80mm	25mm	1		70°C	19m³/h
24828-205	80mm	25mm	1		70°C	19m³/h
24828-207	80mm	25mm	1		70°C	19m³/h
24828-305	119mm	25mm	1		70°C	170m³/h
24828-307	119mm	25mm	1		70°C	170m³/h
24830-101	80mm	25mm	1	95.41Pa	70°C	109m³/h
24830-102	80mm	25mm	1			

Table 2/2						
Número de catálogo	Noise Level	Altura	Material	Power	Família de produtos	Envio rápido
24828-104	18dB(A)	40mm	Aço	0.9W	Interscale	Não
24828-105	18dB(A)	40mm	Aço	0.9W	Interscale	Não
24828-107	18dB(A)	40mm	Aço	0.9W	Interscale	Não
24828-204	32dB(A)	80mm	Aço	2W	Interscale	Não
24828-205	32dB(A)	80mm	Aço	2W	Interscale	Não
24828-207	32dB(A)	80mm	Aço	2W	Interscale	Não
24828-305	43dB(A)	119mm	Aço	5.3W	Interscale	Não
24828-307	43dB(A)	119mm	Aço	5.3W	Interscale	Não
24830-101	44.62dB(A)	80mm	Aço			Não

Número de catálogo	Noise Level	Altura	Material	Power	Família de produtos	Envio rápido
24830-102		80mm	Aço			Não

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE