


## PCB Bracket



The PCB support brackets enable the fixing of a PCB to front panel. Available in different materials.



CARACTERÍSTICAS

For fixing PCB to front panel

ESPECIFICAÇÕES

**Product Type:** Bracket  
**Works With:** Front Panels  
**Tipo:** PCB Bracket

Table 1/2

| Número de catálogo | Material                   | Quantidade por embalagem | Flammability Rating | Profundidade | Altura | Largura |
|--------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|--------|---------|
| 60807-181          | Liga de zinco              | 1                        |                     | 8.6mm        | 11.1mm | 10.2mm  |
| 60807-203          | Liga de zinco              | 1                        |                     |              |        |         |
| 60807-183          | Polybutylene Terephthalate | 1                        | UL® 94V-0           |              |        |         |
| 60807-011          | Polybutylene Terephthalate | 1                        | UL® 94V-0           |              |        |         |
| 60807-211          | Polybutylene Terephthalate | 1                        | UL® 94V-0           |              |        |         |

Table 2/2

| Número de catálogo | Tamanho da rosca | Thread Type | Envio rápido |
|--------------------|------------------|-------------|--------------|
| 60807-181          | M2.5             | Metric      | Não          |
| 60807-203          |                  |             | Não          |
| 60807-183          |                  |             | Não          |
| 60807-011          |                  |             | Não          |

| Número de catálogo | Tamanho da rosca | Thread Type | Envio rápido |
|--------------------|------------------|-------------|--------------|
| 60807-211          |                  |             | Não          |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Delivery is in standard pack multiples. Pricing is per individual item.

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**