


# Plastic Foot for Cases

The plastic feet can be mounted on the bottom cover of a case or chassis. Available in different heights.



## CERTIFICATIONS



## CARACTERÍSTICAS

Plastic foot

Easy assembly. Foot is inserted into mounting hole and then fixed by pressing in the expanding pin

## ESPECIFICAÇÕES

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Família de produtos:</b> | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac |
| <b>Tipo:</b>                | Foot                                                      |
| <b>Product Type:</b>        | Foot                                                      |
| <b>Material:</b>            | Policarbonato                                             |

Table 1/1

| Número de catálogo | Works With | Quantidade por embalagem | Flammability Rating | Envio rápido |
|--------------------|------------|--------------------------|---------------------|--------------|
| 60224-011          | Cases      | 1                        | UL® 94V-0           | Não          |
| 60224-009          | Cases      | 1                        | UL® 94V-0           | Não          |

| Número de catálogo | Works With | Quantidade por embalagem | Flammability Rating | Envio rápido |
|--------------------|------------|--------------------------|---------------------|--------------|
| 24820-004          | Cases      | 4                        | UL® 94V-0           | Não          |

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**