

# Plug-In Unit Kit With IEL Handle, Shielded, Black, 3 U



Plug-in unit, with IEL inserter/extractor black handle, 3 U, front assembly. The U-shaped front panel enable shielding with a textile gasket.

## CERTIFICATIONS



## CARACTERÍSTICAS

U-shaped front panel for textile gasket

Suitable for insertion and extraction forces up to 700 N (per pair)

Enable the installation of a microswitch

Enable the installation of coding pegs in accordance with IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10

## ESPECIFICAÇÕES

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| <b>Material:</b>     | Aluminio                      |
| <b>Acabamento:</b>   | Anodized; Passivated          |
| <b>Product Type:</b> | Front Panel                   |
| <b>Tipo:</b>         | Front Panel with Handle (PIU) |

Table 1/3

| Número de catálogo | Rack Width | Quantidade por embalagem | Tipo de alça | Instalação | Gasket Type | Front Finish |
|--------------------|------------|--------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
|--------------------|------------|--------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|

|           |      |   |     |                |             |          |
|-----------|------|---|-----|----------------|-------------|----------|
| 20848-585 | 4HP  | 1 | IEL | Screw-on Front | Textile EMC | Anodized |
| 20848-589 | 8HP  | 1 | IEL | Screw-on Front | Textile EMC | Anodized |
| 20848-591 | 12HP | 1 | IEL | Screw-on Front | Textile EMC | Anodized |
| 20848-587 | 6HP  | 1 | IEL | Screw-on Front | Textile EMC | Anodized |
| 20848-590 | 10HP | 1 | IEL | Screw-on Front | Textile EMC | Anodized |

Table 2/3


| Número de catálogo | Rear Finish | Treated Edges | Em conformidade com                                            | EMC Shielding | Altura (H) | Rack Height |
|--------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|
| 20848-585          | Etched      | Não           | IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11 | Sim           | 128.4mm    | 3U          |
| 20848-589          | Etched      | Não           | IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11 | Sim           | 128.4mm    | 3U          |
| 20848-591          | Etched      | Não           | IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11 | Sim           | 128.4mm    | 3U          |
| 20848-587          | Etched      | Não           | IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11 | Sim           | 128.4mm    | 3U          |
| 20848-590          | Etched      | Não           | IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11 | Sim           | 128.4mm    | 3U          |

Table 3/3

| Número de catálogo | Largura (W) | Envio rápido |
|--------------------|-------------|--------------|
| 20848-585          | 20mm        | Não          |

| Número de catálogo | Largura (W) | Envio rápido |
|--------------------|-------------|--------------|
| 20848-589          | 40.3mm      | Não          |
| 20848-591          | 60.6mm      | Não          |
| 20848-587          | 30.1mm      | Não          |
| 20848-590          | 50.5mm      | Não          |

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**