


Plug-In Unit Kit With XL Handle, Shielded, Black, 6 U



The XL handle is used for applications which requires high insertion / extraction forces such as VPX or VXS standards. Suitable for insertion and extractions forces up to 1500N (per pair).

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

For applications which requires high insertion / extraction forces such as VPX or VXS standards

Additional board fixing options available

Handle requires additional die cast fixing block (combination with horizontal rail short / long lip)

U-shaped front panel for textile gasket

Suitable for insertion/extraction forces up to 1500 N (per pair)

IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10

ESPECIFICAÇÕES

Rack Height:	6U
Material:	Aluminio
Acabamento:	Anodized; Passivated
Product Type:	Front Panel
Tipo:	Front Panel with Handle (PIU)
EMC Shielding:	Sim

Table 1/2


Número de catálogo	Rack Width	Quantidade por embalagem	Tipo de alça	Instalação	EMC Gasket Type	Front Finish
20848-769	4HP	1	XL	Screw-on Front	Textile	Anodized
20848-771	12HP	1	XL	Screw-on Front	Textile	Anodized
20848-770	8HP	1	XL	Screw-on Front	Textile	Anodized

Table 2/2

Número de catálogo	Rear Finish	Treated Edges	Em conformidade com	Altura (H)	Largura (W)	Envio rápido
20848-769	Etched	Não	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEEE 1101.1	261.8mm	20mm	Não
20848-771	Etched	Não	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEEE 1101.1	261.8mm	60.6mm	Não
20848-770	Etched	Não	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEEE 1101.1	261.8mm	40.3mm	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Kit with front panel for micro switch on request.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE