

Plug-In Unit U-Profile Front Panel for IEL, IET, Handle, 3 U



U-Profile front panel can be shielded with a textile gasket. It can be combined with the IEL and IET or the type 2 handle in trapezoid form.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

For IEL/IET/Trapeziform Type 2 handle

Al extrusion, 2.5 mm, front anodized, rear conductive

U profile, shieldable with textile EMC gasket

Front panel, 3 U, for front mounting

Manufacturing process causes various surface structures to appear between 4 to 12 HP and 14 to 16 HP

Stainless steel alignment pin pressed-in

ESPECIFICAÇÕES

Material:	Aluminio
Acabamento:	Anodized; Passivated
Accessory Type:	Front panel
Product Type:	Front Panel
Tipo:	Front Panel for Handle (PIU)

Table 1/3

Número de catálogo	Rack Width	Quantidade por embalagem	Tipo de alça	Instalação	Gasket Type	Front Finish
30848-299	9HP	1	IEL, IET, Trapezoid, Type 2	Screw-on Front	Textile EMC	Anodized
20848-228	11HP	1	IEL, IET, Trapezoid, Type 2	Screw-on Front	Textile EMC	Anodized
20848-230	14HP	1	IEL, IET, Trapezoid, Type 2	Screw-on Front	Textile EMC	Anodized
20848-232	16HP	1	IEL, IET, Trapezoid, Type 2	Screw-on Front	Textile EMC	Anodized

Table 2/3

Número de catálogo	Rear Finish	Treated Edges	Em conformidade com	Profundidade (D)	EMC Shielding	Altura (H)
30848-299	Conductive	Não	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No (Retrofittable)	128.4mm
20848-228	Conductive	Não	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No (Retrofittable)	128.4mm
20848-230	Conductive	Não	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No (Retrofittable)	128.4mm
20848-232	Conductive	Não	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No (Retrofittable)	128.4mm

Table 3/3

Número de catálogo	Rack Height	Largura (W)	Certifications	Envio rápido
30848-299	3U	45.38mm		Não


Número de catálogo	Rack Height	Largura (W)	Certifications	Envio rápido
20848-228	3U	55.54mm	RoHS	Não
20848-230	3U	70.8mm	RoHS	Não
20848-232	3U	80.9mm	RoHS	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order EMC profile seal separately.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE