

# PropacPRO Portable Case, Unshielded



The nVent SCHROFF PropacPRO case provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies. The aluminum die cast frames and profile sidepanels guarantee a robust solution. In addition this case is prepared for the fitting of a tip-up carrying handle, which is part of the extensive accessory range.

## CERTIFICATIONS



## CARACTERISTICAS

Desktop case for individual assembly

Prepared with holes for fitting of tip-up carrying handle

Retrofitable EMC shielding

Ventilation slots in base plate

IP 20 in accordance with IEC 60529

Prepared for GND/earthing

Conforms with DIN EN 62368-1

## ESPECIFICAÇÕES

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Product Type:</b>        | Case                                      |
| <b>Tipo:</b>                | Case for Individual Electronic Components |
| <b>Família de produtos:</b> | PropacPRO                                 |

Table 1/3

| Número de catálogo | Rack Height | Rack Width | Profundidade | Quantidade por embalagem | Usable Height | Usable Width |
|--------------------|-------------|------------|--------------|--------------------------|---------------|--------------|
|--------------------|-------------|------------|--------------|--------------------------|---------------|--------------|

|           |    |      |       |   |       |       |
|-----------|----|------|-------|---|-------|-------|
| 14577-123 | 3U | 42HP | 326mm | 1 | 130mm | 219mm |
| 14577-125 | 3U | 42HP | 386mm | 1 | 130mm | 219mm |
| 14577-143 | 3U | 63HP | 326mm | 1 | 130mm | 326mm |
| 14577-145 | 3U | 63HP | 386mm | 1 | 130mm | 326mm |
| 14577-163 | 3U | 84HP | 326mm | 1 | 130mm | 432mm |
| 14577-165 | 3U | 84HP | 386mm | 1 | 130mm | 432mm |
| 14577-223 | 4U | 42HP | 326mm | 1 | 174mm | 219mm |
| 14577-243 | 4U | 63HP | 326mm | 1 | 174mm | 326mm |
| 14577-245 | 4U | 63HP | 386mm | 1 | 174mm | 326mm |
| 14577-265 | 4U | 84HP | 386mm | 1 | 174mm | 432mm |

Table 2/3

| Número de catálogo | Front Frame Construction | Cooling Option | Em conformidade com | EMC Shielding      | Acabamento                                                  | Altura  |
|--------------------|--------------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| 14577-123          | Single Piece             | Não            | IEC 60297-3-101     | No (Retrofittable) | Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado | 155.5mm |
| 14577-125          | Single Piece             | Não            | IEC 60297-3-101     | No (Retrofittable) | Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado | 155.5mm |
| 14577-143          | Single Piece             | Não            | IEC 60297-3-101     | No (Retrofittable) | Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado | 155.5mm |

| Número de catálogo | Front Frame Construction | Cooling Option | Em conformidade com | EMC Shielding      | Acabamento                                                  | Altura  |
|--------------------|--------------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| 14577-145          | Single Piece             | Não            | IEC 60297-3-101     | No (Retrofittable) | Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado | 155.5mm |
| 14577-163          | Single Piece             | Não            | IEC 60297-3-101     | No (Retrofittable) | Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado | 155.5mm |
| 14577-165          | Single Piece             | Não            | IEC 60297-3-101     | No (Retrofittable) | Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado | 155.5mm |
| 14577-223          | Single Piece             | Não            | IEC 60297-3-101     | No (Retrofittable) | Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado | 200mm   |
| 14577-243          | Single Piece             | Não            | IEC 60297-3-101     | No (Retrofittable) | Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado | 200mm   |
| 14577-245          | Single Piece             | Não            | IEC 60297-3-101     | No (Retrofittable) | Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado | 200mm   |
| 14577-265          | Single Piece             | Não            | IEC 60297-3-101     | No (Retrofittable) | Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado | 200mm   |

Table 3/3

| Número de catálogo | Material | Grau de proteção | Static Load | Largura | Envio rápido |
|--------------------|----------|------------------|-------------|---------|--------------|
|--------------------|----------|------------------|-------------|---------|--------------|

|           |          |      |      |         |     |
|-----------|----------|------|------|---------|-----|
| 14577-123 | Aluminio | IP20 | 25kg | 257mm   | Não |
| 14577-125 | Aluminio | IP20 | 25kg | 257mm   | Não |
| 14577-143 | Aluminio | IP20 | 25kg | 363.7mm | Não |
| 14577-145 | Aluminio | IP20 | 25kg | 363.7mm | Não |
| 14577-163 | Aluminio | IP20 | 25kg | 470.3mm | Não |
| 14577-165 | Aluminio | IP20 | 25kg | 470.3mm | Não |
| 14577-223 | Aluminio | IP20 | 25kg | 257mm   | Não |
| 14577-243 | Aluminio | IP20 | 25kg | 363.7mm | Não |
| 14577-245 | Aluminio | IP20 | 25kg | 363.7mm | Não |
| 14577-265 | Aluminio | IP20 | 25kg | 470.3mm | Não |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order tip up carrying handle separatly.

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**