

Static Handle Plastic in Trapezoid Form, Grey



The static plastic handle, trapezoid form in grey color can be mounted to a front panel for extraction of the PCB.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

With separate identification plate, Al 1.5 mm

Handle, PC, UL 94 V-0

ESPECIFICAÇÕES

Works With:	Front Panels
Product Type:	Handle
Material:	Polyphenylene Ether
Tipo:	Static

Table 1/2

Número de catálogo	Rack Width	Quantidade por embalagem	Tipo de alça	Flammability Rating	Cor	Código de cor
20808-062	8HP	1	Trapezoid, Static	UL® 94V-0	Light Grey	RAL 7035
20808-004	10HP	1	Trapezoid, Static	UL® 94V-0	Light Grey	RAL 7035
20808-067	28HP	1	Trapezoid, Static	UL® 94V-0	Light Grey	RAL 7035
20808-009	40HP	1	Trapezoid, Static	UL® 94V-0	Grey	
20808-068	42HP	1	Trapezoid, Static	UL® 94V-0	Light Grey	RAL 7035
20808-012	61HP	1	Trapezoid, Static	UL® 94V-0	Grey	
20808-003	5HP	1	Trapezoid, Static	UL® 94V-0	Light Grey	RAL 7035
20808-060	6HP	1	Trapezoid, Static	UL® 94V-0	Light Grey	RAL 7035
20808-061	7HP	1	Trapezoid, Static	UL® 94V-0	Light Grey	RAL 7035
20808-063	9HP	1	Trapezoid, Static	UL® 94V-0	Grey	
20808-064	12HP	1	Trapezoid, Static	UL® 94V-0	Light Grey	RAL 7035
20808-065	14HP	1	Trapezoid, Static	UL® 94V-0	Light Grey	RAL 7035
20808-066	21HP	1	Trapezoid, Static	UL® 94V-0	Light Grey	RAL 7035
20809-294	3HP	1	Trapezoid, Static	UL® 94V-0	Light Grey	RAL 7035
20809-295	4HP	1	Trapezoid, Static	UL® 94V-0	Light Grey	RAL 7035

Table 2/2

Número de catálogo	Em conformidade com	Profundidade (D)	Altura (H)	Largura (W)	Envio rápido
20808-062	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	39.2mm	Não


Número de catálogo	Em conformidade com	Profundidade (D)	Altura (H)	Largura (W)	Envio rápido
20808-004	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	49.4mm	Não
20808-067	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	140.8mm	Não
20808-009	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101			201.8mm	Não
20808-068	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	212mm	Não
20808-012	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101			308.5mm	Não
20808-003	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	24mm	Não
20808-060	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	29mm	Não
20808-061	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	34.1mm	Não
20808-063	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101			44.3mm	Não
20808-064	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	59.6mm	Não
20808-065	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	69.7mm	Não
20808-066	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	105.2mm	Não
20809-294	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	16.3mm	15.4mm	13.8mm	Não
20809-295	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	16.3mm	15.4mm	18.9mm	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

Cannot be used together with fixing clip (21101-239).

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE