


Varistar CP 19" Swing Frame Trim



Varistar CP swing frame provides optimum space usage inside the rack. The swing frames come with handles.

CARACTERISTICAS

Includes handle and cut-out for cable eyes

To cover the gap between swing frame and cabinet upright for 800 mm wide cabinets

Maximum swing bracket: 120 or 160

For swing frame with load-carrying capacity 150 kg, a stop is recommended for security reasons

Locking no. 333

Spare key for DIN semi-profile cylinder

ESPECIFICAÇÕES

Product Type: Cabinet/Rack Frame

Material: Aço

Works With: Varistar CP

Table 1/2

Número de catálogo	Rack Height	Design Feature	Quantidade por embalagem	Cor	Código de cor	Acabamento
21630-746	24U	Asymmetrical	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21630-748	42U	Asymmetrical	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado

Número de catálogo	Rack Height	Design Feature	Quantidade por embalagem	Cor	Código de cor	Acabamento
21630-747	33U	Asymmetrical	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21630-751	42U	Symmetrical	2	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21630-750	33U	Symmetrical	2	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21630-749	24U	Symmetrical	2	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado

Table 2/2

Número de catálogo	Grau de proteção	Tipo	Envio rápido
21630-746	IP20	Swing	Não
21630-748	IP20	Swing	Não
21630-747	IP20	Swing	Não
21630-751	IP20	Swing	Não
21630-750	IP20	Swing	Não
21630-749	IP20	Swing	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Varistar CP swing frame provides optimum space usage inside the rack. The swing frames come with handles.

Please purchase the grounding kit separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE