


Varistar CP Air Separation Blanking Cover, Width 800 mm, With Brush Strip and Fingers



Filler panel for 800 mm wide cabinets to avoid air recirculation in front to back cooled racks. Plain panels and panels with cutouts for front to back cabling with brush stripes and cable fingers.

CARACTERÍSTICAS

Air separation, covers for 800 mm wide cabinets

Network and server cabinets can be arranged side by side

Gaskets, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100° C

Cover with cutouts and cable fingers for efficient cable management

Brush strips available to close the cutouts

Covers prevent unwanted air short-circuits, i.e. unwanted mixing of warm exhaust air with cold inbound air

Only compatible with heavy load crossbar, not compatible with reduction brackets

ESPECIFICAÇÕES

Product Type: Cabinet/Rack Panel

Material: Aço

Table 1/2

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Quantidade por embalagem	Cor	Código de cor	Acabamento
21630-150	42U	2000mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Quantidade por embalagem	Cor	Código de cor	Acabamento
21630-152	52U	2450mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21630-151	47U	2200mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado

Table 2/2

Número de catálogo	Grau de proteção	Tipo	Largura	Envio rápido
21630-150	IP20	Cable Duct	800mm	Não
21630-152	IP20	Cable Duct	800mm	Não
21630-151	IP20	Cable Duct	800mm	Não

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE