

Varistar CP Glazed Door With 1-Point Locking



Varistar CP Glass Door Single Point Locking for IP 20 applications.

CARACTERISTICAS

St, 1.5 mm

Security glass, 6 mm

Key lock cover

Opening angle 180°

ESPECIFICAÇÕES

Product Type: Cabinet Door

Material: Aço; Glass

Grau de proteção: IP20

Table 1/2

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Largura	Locking Type	Quantidade por embalagem	Cor
21630-392	24U	1200mm	600mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-393	24U	1200mm	800mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-394	29U	1400mm	600mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-395	29U	1400mm	800mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-481	24U	1200mm	600mm	Single Point Locking	1	Black Grey

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Largura	Locking Type	Quantidade por embalagem	Cor
21630-482	24U	1200mm	800mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-483	29U	1400mm	600mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-484	29U	1400mm	800mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-485	33U	1600mm	600mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-396	33U	1600mm	600mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-486	33U	1600mm	800mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-397	33U	1600mm	800mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-487	38U	1800mm	600mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-398	38U	1800mm	600mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-488	38U	1800mm	800mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-399	38U	1800mm	800mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-489	42U	2000mm	600mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-016	42U	2000mm	600mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-490	42U	2000mm	800mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-018	47U	2000mm	800mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-491	47U	2200mm	600mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-017	42U	2200mm	600mm	Single Point Locking	1	Black Grey
21630-492	47U	2200mm	800mm	Single Point Locking	1	Black Grey

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Largura	Locking Type	Quantidade por embalagem	Cor
21630-019	47U	2200mm	800mm	Single Point Locking	1	Black Grey

Table 2/2

Número de catálogo	Código de cor	Em conformidade com	Acabamento	Tipo	Works With	Envio rápido
21630-392	RAL 7021	IEC 61587-1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Glass Door	Varistar CP	Não
21630-393	RAL 7021	IEC 61587-1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Glass Door	Varistar CP	Não
21630-394	RAL 7021	IEC 61587-1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Glass Door	Varistar CP	Não
21630-395	RAL 7021	IEC 61587-1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Glass Door	Varistar CP	Não
21630-481	RAL 7021	IEC 61587-1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Glass Door	Varistar CP	Não
21630-482	RAL 7021	IEC 61587-1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Glass Door	Varistar CP	Não
21630-483	RAL 7021	IEC 61587-1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Glass Door	Varistar CP	Não

Número de catálogo	Código de cor	Em conformidade com	Acabamento	Tipo	Works With	Envio rápido
21630-484	RAL 7021	IEC 61587-1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Glass Door	Varistar CP	Não
21630-485	RAL 7021	IEC 61587-1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Glass Door	Varistar CP	Não
21630-396	RAL 7021	IEC 61587-1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Glass Door	Varistar CP	Não
21630-486	RAL 7021	IEC 61587-1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Glass Door	Varistar CP	Não
21630-397	RAL 7021	IEC 61587-1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Glass Door	Varistar CP	Não
21630-487	RAL 7021	IEC 61587-1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Glass Door	Varistar CP	Não
21630-398	RAL 7021	IEC 61587-1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Glass Door	Varistar CP	Não
21630-488	RAL 7021	IEC 61587-1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Glass Door	Varistar CP	Não
21630-399	RAL 7021	IEC 61587-1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Glass Door	Varistar CP	Não

Número de catálogo	Código de cor	Em conformidade com	Acabamento	Tipo	Works With	Envio rápido
21630-489	RAL 7021	IEC 61587-1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Glass Door	Varistar CP	Não
21630-016	RAL 7021	IEC 61587-1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Glass Door	Varistar CP	Não
21630-490	RAL 7021	IEC 61587-1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Glass Door	Varistar CP	Não
21630-018	RAL 7021	IEC 61587-1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Glass Door	Varistar CP	Não
21630-491	RAL 7021	IEC 61587-1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Glass Door	Varistar CP	Não
21630-017	RAL 7021	IEC 61587-1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Glass Door	Varistar CP	Não
21630-492	RAL 7021	IEC 61587-1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Glass Door	Varistar CP	Não
21630-019	RAL 7021	IEC 61587-1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Glass Door	Varistar CP	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

24U - 33U IP20 doors have 2 hinges, 38U - 52U IP20 doors have 3 hinges to ensure robust IP20 closing structures for taller cabinets

Please order lever handle 24630003 and the DIN lock separately if you want to replace the 1333 DIN lock lever handle

Please purchase the grounding kit separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE