

Varistar CP IP 20 Cabinet, Glass Front Door, Steel Rear Door



Varistar: Highly versatile, robust welded steel frame electronics cabinet with a wide range of available features including protection against dust and water (IP 20 and IP 55), cooling options from fans to 40kW air-to-water chillers, shock, vibration and seismic resistance up to NEBS GR-63-CORE Bellcore zone 4 and industry leading radio-frequency/electromagnetic (RFI / EMI) shielding of 60 dB at 1 GHz, 40 dB at 3 GHz (tested to IEC 61587-3).

CARACTERISTICAS

Type of protection IP 20

With glass front door

Doors with single point locking, side panels with quick release fastener

Static load-carrying capacity 1600 kg

ESPECIFICAÇÕES

Product Type: Cabinet

Grau de proteção: IP20

Material: Aço

Table 1/3

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Frame Color	Largura	Frame Color Code	Cladding Material
10630-040	42U	2000mm	Black Grey	600mm	RAL 7021	Aço
10630-039	42U	2000mm	Black Grey	600mm	RAL 7021	Aço

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Frame Color	Largura	Frame Color Code	Cladding Material
10630-037	38U	1800mm	Black Grey	600mm	RAL 7021	Aço
10630-038	38U	1800mm	Black Grey	600mm	RAL 7021	Aço

Table 2/3

Número de catálogo	Profundidade	Cladding Color	Quantidade por embalagem	Cladding Color Code	Em conformidade com	Acabamento
10630-040	600mm	Black Grey	1	RAL 7021	IEC 60529, IEC 61587-1, IEC 60297-3-100, IEC 61587-1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
10630-039	600mm	Black Grey	1	RAL 7021	IEC 60529, IEC 61587-1, IEC 60297-3-100, IEC 61587-1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
10630-037	600mm	Black Grey	1	RAL 7021	IEC 60529, IEC 61587-1, IEC 60297-3-100, IEC 61587-1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
10630-038	800mm	Black Grey	1	RAL 7021	IEC 60529, IEC 61587-1, IEC 60297-3-100, IEC 61587-1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado

Table 3/3

Número de catálogo	Frame Material	Static Load	Envio rápido
10630-040	Aço	1600kg	Não
10630-039	Aço	1600kg	Não
10630-037	Aço	1600kg	Não
10630-038	Aço	1600kg	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Lever handle can be added to the doors.

Further dimensions and version available on ServicePlus EMC. Please order base/plinth separately. For assembly of shelves and slide rails another pair of panel/slide mounts is necessary.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE