

Varistar CP Raised Top Cover

Fan top cover for better ventilation and active cooling.



CARACTERISTICAS

Uses same lifting eyes as normal top cover

ESPECIFICAÇÕES

Product Type: Cabinet/Rack Top Cover
Grau de proteção: IP20
Material: Aço

Table 1/2

Número de catálogo	Largura	Profundidade	Quantidade por embalagem	Cor	Código de cor	Acabamento
21630-583	600mm	300mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21630-584	600mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21630-585	600mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado

Número de catálogo	Largura	Profundidade	Quantidade por embalagem	Cor	Código de cor	Acabamento
21630-586	600mm	900mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21630-587	600mm	1000mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21630-588	600mm	1100mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21630-589	600mm	1200mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21630-590	800mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21630-591	800mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21630-592	800mm	900mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21630-593	800mm	1000mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21630-594	800mm	1100mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado

Número de catálogo	Largura	Profundidade	Quantidade por embalagem	Cor	Código de cor	Acabamento
21630-595	800mm	1200mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado

Table 2/2	
Número de catálogo	Envio rápido
21630-583	Não
21630-584	Não
21630-585	Não
21630-586	Não
21630-587	Não
21630-588	Não
21630-589	Não
21630-590	Não
21630-591	Não
21630-592	Não
21630-593	Não
21630-594	Não
21630-595	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please purchase the grounding kit separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE