


Varistar CP Seismic Base Plate, IP55, One-Piece

The base plate is solid and covers the base of the cabinet.



CARACTERÍSTICAS

The base plate is solid and covers the base of the cabinet

Is assembled from outside

ESPECIFICAÇÕES

Product Type: Cabinet/Rack Base

Grau de proteção: IP55

Material: Aço

Table 1/2

Número de catálogo	Largura	Profundidade	Quantidade por embalagem	Cor	Código de cor	Em conformidade com
20630-301	600mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
20630-302	600mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
20630-303	1000mm	1000mm	1	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529

Número de catálogo	Largura	Profundidade	Quantidade por embalagem	Cor	Código de cor	Em conformidade com
20630-304	600mm	1200mm	1	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
20630-305	800mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
20630-306	800mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
20630-307	800mm	1000mm	1	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
20630-308	1200mm	1200mm	1	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529

Table 2/2

Número de catálogo	Acabamento	Tipo	Works With	Envio rápido
20630-301	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Base Plate, Plain	Varistar CP	Não
20630-302	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Base Plate, Plain	Varistar CP	Não
20630-303	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Base Plate, Plain	Varistar CP	Não
20630-304	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Base Plate, Plain	Varistar CP	Não
20630-305	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Base Plate, Plain	Varistar CP	Não
20630-306	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Base Plate, Plain	Varistar CP	Não
20630-307	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Base Plate, Plain	Varistar CP	Não
20630-308	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Base Plate, Plain	Varistar CP	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

This base plate is used for applications which don't require cable entry from the base.

Please purchase the grounding kit separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE