


Varistar CP Seismic Base Plate, Multi-Piece

Multi piece base plate is assembled from inside.

Please order grounding, cover plate, brush strip or filter mat separately.



CARACTERISTICAS

To cover the base opening

The multi-piece base plate is open at the rear (opening to rear 200 mm deep, no rear opening with 300 mm cabinet depth)

ESPECIFICAÇÕES

Product Type: Cabinet/Rack Base

Material: Aço

Table 1/2

Número de catálogo	Largura	Profundidade	Quantidade por embalagem	Cor	Código de cor	Em conformidade com
20630-293	600mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
20630-294	600mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
20630-295	600mm	1000mm	1	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
20630-296	600mm	1200mm	1	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
20630-297	800mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
20630-298	800mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Número de catálogo	Largura	Profundidade	Quantidade por embalagem	Cor	Código de cor	Em conformidade com
20630-299	800mm	1000mm	1	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
20630-300	800mm	1200mm	1	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Table 2/2				
Número de catálogo	Acabamento	Tipo	Works With	Envio rápido
20630-293	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Base Plate, Plain	Varistar CP	Não
20630-294	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Base Plate, Plain	Varistar CP	Não
20630-295	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Base Plate, Plain	Varistar CP	Não
20630-296	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Base Plate, Plain	Varistar CP	Não
20630-297	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Base Plate, Plain	Varistar CP	Não
20630-298	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Base Plate, Plain	Varistar CP	Não
20630-299	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Base Plate, Plain	Varistar CP	Não
20630-300	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Base Plate, Plain	Varistar CP	Não

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE