

VMEbus J2 Backplane



The nVent SCHROFF VMEbus Backplanes have outstanding high-frequency noise suppression and very high MTBF values due to ceramic capacitors and SMD fabrication technology.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

In accordance with ANSI/VITA 1-1994 VME64 standard

3 U with J2 plane

Connection or isolation between the digital GND and chassis GND can be changed via screw

Termination passive

Supply voltages can be provided via powerbugs (ring tag M4) or FASTONs

Multiple backplanes can be placed side by side without loss of slot space

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Product Type	Number of Slots	Rack Height	Backplane Type	System Slot	Slot Width
23001-032	Backplane	2	3U	VMEbus, J2	Slot 1 Left	4HP
23001-033	Backplane	3	3U	VMEbus, J2	Slot 1 Left	4HP

Número de catálogo	Product Type	Number of Slots	Rack Height	Backplane Type	System Slot	Slot Width
23001-034	Backplane	4	3U	VMEbus, J2	Slot 1 Left	4HP
23001-035	Backplane	5	3U	VMEbus, J2	Slot 1 Left	4HP
23001-036	Backplane	6	3U	VMEbus, J2	Slot 1 Left	4HP
23001-040	Backplane	10	3U	VMEbus, J2	Slot 1 Left	4HP
23001-046	Backplane	16	3U	VMEbus, J2	Slot 1 Left	4HP
23001-051	Backplane	21	3U	VMEbus, J2	Slot 1 Left	4HP

Table 2/2						
Número de catálogo	Connector Type	Power Connector Type	Altura	Largura	Quantidade por embalagem	Envio rápido
23001-032	DIN 41612, C96	Power Bugs for M4 Cable Lugs	128.5mm	40.4mm	1	Não
23001-033	DIN 41612, C96	Power Bugs for M4 Cable Lugs	128.5mm	59.7mm	1	Não
23001-034	DIN 41612, C96	Power Bugs for M4 Cable Lugs	128.5mm	79.8mm	1	Não
23001-035	DIN 41612, C96	Power Bugs for M4 Cable Lugs	128.5mm	100.2mm	1	Não
23001-036	DIN 41612, C96	Power Bugs for M4 Cable Lugs	128.5mm	120.5mm	1	Não
23001-040	DIN 41612, C96	Power Bugs for M4 Cable Lugs	128.5mm	199.2mm	1	Não
23001-046	DIN 41612, C96	Power Bugs for M4 Cable Lugs	128.5mm	321.3mm	1	Não
23001-051	DIN 41612, C96	Power Bugs for M4 Cable Lugs	128.5mm	425.3mm	1	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Other configurations available on request.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE